

U-OS-CODESYS-BASIC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Všeobecné objednáací údaje

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Číslo objednávky | 2924000000 |
| Typ | U-OS-CODESYS-BASIC-S |
| Množství | 1 items |

U-OS-CODESYS-BASIC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Není ovlivněno
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Požadavky na systém

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Systémové požadavky pro aplikaci u-OS CODESYS Runtime SL | Název softwaru | CODESYS Development System |
| | Podporovaná verze softwaru | 3.5.19.10 nebo vyšší |
| | Nutná licence | No |
| Verze runtime v zařízení, které má být licencováno | Název softwaru | CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS |
| | Podporovaná verze softwaru | 4.7.0 nebo vyšší |
| | Nutná licence | No |
| Verze runtime v zařízení, které má být licencováno | Název softwaru | u-OS App CODESYS Runtime SL |
| | Podporovaná verze softwaru | 4.9.0.0 nebo vyšší |
| | Nutná licence pro jedno zařízení | Ano |

Informace o licenci

| | | | |
|---|--|---|--|
| Volitelné další instance sběrnice, max. | Instance dalších sběrniceových protokolů | CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device | |
| | Počet podporovaných instancí, max. | 0 | |
| Počet podporovaných vstupních/ výstupních kanálů, max. | 64 | | |
| Velikost generovaného binárního kódu, max. | 500 kB | | |
| Licence vizualizačního softwaru | Název přiložené licence vizualizačního softwaru | CODESYS-VISU-S | |
| | Počet dostupných datových bodů, max. | 128 datových bodů | |
| | Název dodatečně rezervovatelné licence vizualizačního softwaru | U-OS-CODESYS-VISU-M | |
| | Počet dostupných datových bodů, max. | 2048 datových bodů | |
| | Název dodatečně rezervovatelné licence vizualizačního softwaru | U-OS-CODESYS-VISU-L | |
| | Počet dostupných datových bodů, max. | 4096 datových bodů | |
| | Název dodatečně rezervovatelné licence vizualizačního softwaru | U-OS-CODESYS-VISU-XL | |
| | Počet dostupných datových bodů, max. | 8192 datových bodů | |
| Licence komunikačního softwaru | Název přiložené licence komunikačního softwaru | CODESYS komunikace S | |
| | Počet dostupných datových bodů, max. | 512 datových bodů | |
| | Název dodatečně rezervovatelné licence komunikačního softwaru | U-OS-CODESYS-Komunikace M | |
| | Počet dostupných datových bodů, max. | 4096 datových bodů | |
| | Název dodatečně rezervovatelné licence komunikačního softwaru | U-OS-CODESYS-Komunikace XXL | |
| | Počet dostupných datových bodů, max. | neomezený počet datových bodů | |
| | Volitelné instance sběrnice Ethernet | Instance sběrniceových protokolů založených na ethernetu | EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter |

U-OS-CODESYS-BASIC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Počet podporovaných instancí, max. 0

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000809 | ETIM 9.0 | EC000809 |
| ETIM 10.0 | EC000809 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-01 | | |