

## U-OS-CODESYS-BASIC-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



### Všeobecné objednáací údaje

Číslo objednávky	2924020000
Typ	<a href="#">U-OS-CODESYS-BASIC-M</a>
Množství	1 items

## U-OS-CODESYS-BASIC-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS **Není ovlivněno**  
 REACH SVHC **Ne SVHC nad 0,1 wt%**

## Požadavky na systém

Systémové požadavky pro aplikaci u-OS CODESYS Runtime SL	Název softwaru	CODESYS Development System
	Podporovaná verze softwaru	3.5.19.10 nebo vyšší
	Nutná licence	No
Verze runtime v zařízení, které má být licencováno	Název softwaru	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
	Podporovaná verze softwaru	4.7.0 nebo vyšší
	Nutná licence	No
Verze runtime v zařízení, které má být licencováno	Název softwaru	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Podporovaná verze softwaru	4.9.0.0 nebo vyšší
	Nutná licence pro jedno zařízení	Ano

## Informace o licenci

Volitelné další instance sběrnice, max.	Instance dalších sběrnicových protokolů	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device	
	Počet podporovaných instancí, max.	2	
Počet podporovaných vstupních/ výstupních kanálů, max.	128		
Velikost generovaného binárního kódu, max.	1 MB		
Licence vizualizačního softwaru	Název přiložené licence vizualizačního softwaru	CODESYS-VISU-S	
	Počet dostupných datových bodů, max.	128 datových bodů	
	Název dodatečně rezervovatelné licence vizualizačního softwaru	U-OS-CODESYS-VISU-M	
	Počet dostupných datových bodů, max.	2048 datových bodů	
	Název dodatečně rezervovatelné licence vizualizačního softwaru	U-OS-CODESYS-VISU-L	
	Počet dostupných datových bodů, max.	4096 datových bodů	
	Název dodatečně rezervovatelné licence vizualizačního softwaru	U-OS-CODESYS-VISU-XL	
	Počet dostupných datových bodů, max.	8192 datových bodů	
Licence komunikačního softwaru	Název přiložené licence komunikačního softwaru	CODESYS komunikace S	
	Počet dostupných datových bodů, max.	512 datových bodů	
	Název dodatečně rezervovatelné licence komunikačního softwaru	U-OS-CODESYS-Komunikace M	
	Počet dostupných datových bodů, max.	4096 datových bodů	
	Název dodatečně rezervovatelné licence komunikačního softwaru	U-OS-CODESYS-Komunikace XXL	
	Počet dostupných datových bodů, max.	neomezený počet datových bodů	
	Volitelné instance sběrnice Ethernet	Instance sběrnicových protokolů založených na ethernetu	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter

**U-OS-CODESYS-BASIC-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

Počet podporovaných instancí, max. 0

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		