

**U-OS-CODESYS-STANDARD-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Obrázek výrobku**



**Všeobecné objednáací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Číslo objednávky | 2924050000                              |
| Typ              | <a href="#">U-OS-CODESYS-STANDARD-M</a> |
| Množství         | 1 items                                 |

## U-OS-CODESYS-STANDARD-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0 g

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Není ovlivněno  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Požadavky na systém

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| Systémové požadavky pro aplikaci u-OS<br>CODESYS Runtime SL | Název softwaru                   | CODESYS Development System                      |
|   | Podporovaná verze softwaru       | 3.5.19.10 nebo vyšší                            |
|   | Nutná licence                    | No  |
| Verze runtime v zařízení, které má být<br>licencováno       | Název softwaru                   | CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS |
|   | Podporovaná verze softwaru       | 4.7.0 nebo vyšší                                |
|   | Nutná licence                    | No  |
| Verze runtime v zařízení, které má být<br>licencováno       | Název softwaru                   | u-OS App CODESYS Runtime SL                     |
|   | Podporovaná verze softwaru       | 4.9.0.0 nebo vyšší                              |
|   | Nutná licence pro jedno zařízení | Ano   |

### Informace o licenci

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Volitelné další instance sběrnice, max.                   | Instance dalších sběrniceových protokolů                       | CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device |  |
|   | Počet podporovaných instancí, max.                             | 8   |  |
| Počet podporovaných vstupních/<br>výstupních kanálů, max. | 1024   |   |  |
| Velikost generovaného binárního kódu,<br>max.             | 5 MB   |   |  |
| Licence vizualizačního softwaru                           | Název přiložené licence vizualizačního softwaru                | CODESYS-VISU-S  |  |
|   | Počet dostupných datových bodů, max.                           | 128 datových bodů   |  |
|   | Název dodatečně rezervovatelné licence vizualizačního softwaru | U-OS-CODESYS-VISU-M   |  |
|   | Počet dostupných datových bodů, max.                           | 2048 datových bodů  |  |
|   | Název dodatečně rezervovatelné licence vizualizačního softwaru | U-OS-CODESYS-VISU-L   |  |
|   | Počet dostupných datových bodů, max.                           | 4096 datových bodů  |  |
|   | Název dodatečně rezervovatelné licence vizualizačního softwaru | U-OS-CODESYS-VISU-XL  |  |
|   | Počet dostupných datových bodů, max.                           | 8192 datových bodů  |  |
| Licence komunikačního softwaru                            | Název přiložené licence komunikačního softwaru                 | CODESYS komunikace S  |  |
|   | Počet dostupných datových bodů, max.                           | 512 datových bodů   |  |
|   | Název dodatečně rezervovatelné licence komunikačního softwaru  | U-OS-CODESYS-Komunikace M   |  |
|   | Počet dostupných datových bodů, max.                           | 4096 datových bodů  |  |
|   | Název dodatečně rezervovatelné licence komunikačního softwaru  | U-OS-CODESYS-Komunikace XXL   |  |
|   | Počet dostupných datových bodů, max.                           | neomezený počet datových bodů   |  |
|   | Volitelné instance sběrnice Ethernet                           | Instance sběrniceových protokolů založených na ethernetu  | EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter |

**U-OS-CODESYS-STANDARD-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

Počet podporovaných instancí, max. 1

**Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000809    | ETIM 9.0    | EC000809    |
| ETIM 10.0   | EC000809    | ECLASS 14.0 | 27-24-25-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-01 |             |             |