


**WTTB 6 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



V aplikacích T&D se transformátory proudu a napětí používají hlavně pro funkce ochrany a měření. Naše řada svorkovnic přístrojového Klippon® Connect TTB byla navržena tak, aby splňovala všechny požadavky na připojení těchto dvou kritických aplikací. Propojení transformátorů proudu a napětí lze provádět zvláště snadno a bezpečně s novými řadami svorkovnic - i v rámci složitých obvodů. Prevence provozních chyb během provozu zvyšuje dostupnost zařízení a prodlužuje životní cyklus celé řídicí skříňky. Příslušné požadavky koncového uživatele jsou tedy v nejvyšší míře splněny.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 500, 30, 2
Číslo objednávky	<a href="#">2926550000</a>
Typ	WTTB 6 RD
GTIN (EAN)	4099986647923
Množství	50 items

## WTTB 6 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	69 mm	Hloubka (v palcích)	2.7165 inch
Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3.937 inch
Šířka	8.1 mm	Šířka (v palcích)	0.3189 inch
Čistá hmotnost	32.17 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ano	Počet potenciálů	1
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	2
Počet pólů na řadu	1	Úrovně propojené interně	Ne
Nosná lišta	TS 35, TS 32	N-funkce	Ne
PE funkce	Ne	Funkce PEN	Ne

## Údaje materiálu

Základní materiál Wemid Barevný Červená  
Barva provozních prvků Oranžová Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

## Další technická data

Otevřené strany pravá Příchytky Ano  
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne Typ montáže TS 35, TS 32

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	6 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovité DC napětí	500 V	Jmenovitý proud	30 A
Proud při maximu vodičů	30 A	Standardy	IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0.78 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1.31 W	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

## Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Měřidlo podle IEC 60947-1 A4 Průřez propojení AWG, max. AWG 8  
Směr připojení na straně Uťahovací moment, max. 1.6 Nm

## WTTB 6 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

Utahovací moment, min.	0.8 Nm	Délka odizolování	12 mm
Typ připojení	Šroubové připojení	Počet připojení	2
Upínací rozsah, max.	10 mm <sup>2</sup>	Upínací rozsah, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Svěrný šroub	M 3,5	Velikost nože	0,8 x 4,0 mm
Průřez propojení AWG, min.	AWG 22	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		



## Všeobecně

Průřez propojení AWG, max.	AWG 8	Průřez propojení AWG, min.	AWG 22
Standardy	IEC 60947-7-1	Nosná lišta	TS 35, TS 32

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

## Nákresy



## WTTB 6 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Příslušenství



Komplexní příslušenství řady TTB Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem. Všechny komponenty důležité pro funkci a bezpečnost jsou ke svorkovnici nerozebíratelně připojeny. Tím se zvyšuje spolehlivost obvodů transformátoru proudu a napětí během instalace a údržby.

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	TS TTB 6 BK	Verze
Číslo	<a href="#">2710520000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
objednávky		Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Množství	48 ST	
Typ	TS TTB 6 BL	Verze
Číslo	<a href="#">2710480000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
objednávky		Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Množství	48 ST	
Typ	TS TTB 6 BR	Verze
Číslo	<a href="#">2715540000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
objednávky		Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
Množství	48 ST	
Typ	TS TTB 6 GN	Verze
Číslo	<a href="#">2710490000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
objednávky		Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Množství	48 ST	
Typ	TS TTB 6 OR	Verze
Číslo	<a href="#">2710470000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
objednávky		Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Množství	48 ST	
Typ	TS TTB 6 RD	Verze
Číslo	<a href="#">2710510000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
objednávky		Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Množství	48 ST	
Typ	TS TTB 6 VT	Verze
Číslo	<a href="#">2710530000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
objednávky		0.00 mm, Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
Množství	48 ST	
Typ	TS TTB 6 WT	Verze
Číslo	<a href="#">2817250000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
objednávky		Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Množství	48 ST	

## WTTB 6 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	TS TTB 6 YL	Verze
Číslo	<a href="#">2710500000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm,
objednávky		Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Množství	48 ST	
Typ	SL TTB 6	Verze
Číslo	<a href="#">2710220000</a>	Blokovací zařízení (svorka), PA 66/6, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118893311	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1	Verze
Číslo	<a href="#">2710230000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118847925	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 BK	Verze
Číslo	<a href="#">2710280000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118847963	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 BL	Verze
Číslo	<a href="#">2710240000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118847918	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 BR	Verze
Číslo	<a href="#">2762590000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675018377	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 GN	Verze
Číslo	<a href="#">2710250000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118847949	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 RD	Verze
Číslo	<a href="#">2710270000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118847956	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 VT	Verze
Číslo	<a href="#">2710290000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118847970	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 WT	Verze
Číslo	<a href="#">2817220000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675322535	
Množství	50 ST	

## WTTB 6 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	LL TTB 6/1 YL	Verze
Číslo	<a href="#">2710260000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118893335	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2	Verze
Číslo	<a href="#">2710300000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118848243	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 BK	Verze
Číslo	<a href="#">2710350000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118848274	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 BL	Verze
Číslo	<a href="#">2710310000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118848250	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 BR	Verze
Číslo	<a href="#">2762600000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675018384	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM	Verze
Číslo	<a href="#">2710370000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675012092	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM BK	Verze
Číslo	<a href="#">2710420000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675012641	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM BL	Verze
Číslo	<a href="#">2710380000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675012603	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM BR	Verze
Číslo	<a href="#">2762610000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675018391	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM GN	Verze
Číslo	<a href="#">2710390000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675012610	
Množství	50 ST	

## WTTB 6 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	LL TTB 6/2 CM RD	Verze
Číslo	<a href="#">2710410000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675012634	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM VT	Verze
Číslo	<a href="#">2710430000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675012658	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM WT	Verze
Číslo	<a href="#">2817240000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675322559	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM YL	Verze
Číslo	<a href="#">2710400000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675012627	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 GN	Verze
Číslo	<a href="#">2710320000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118848328	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 RD	Verze
Číslo	<a href="#">2710340000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118848281	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 VT	Verze
Číslo	<a href="#">2710360000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118848267	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 WT	Verze
Číslo	<a href="#">2817230000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675322542	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 YL	Verze
Číslo	<a href="#">2710330000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118848311	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/3	Verze
Číslo	<a href="#">2710440000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118848236	
Množství	50 ST	

## WTTB 6 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	LL TTB 6/3 CM	Verze
Číslo	<a href="#">2726100000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675012665	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/4	Verze
Číslo	<a href="#">2710450000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118848229	
Množství	25 ST	
Typ	LL TTB 6/4 CM	Verze
Číslo	<a href="#">2726110000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675012672	
Množství	50 ST	
Typ	LL TTB 6/6	Verze
Číslo	<a href="#">2710460000</a>	Aretační páčka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118848212	
Množství	10 ST	

## Koncové a předělové desky




Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	EP TTB 6	Verze
Číslo	<a href="#">2710170000</a>	Řada A, Bočnice
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822229	
Množství	20 ST	

## Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## WTTB 6 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	AEB 35 SCL/1 V0	Verze
Číslo	<a href="#">2661280000</a>	Řada A, Koncová podpěra
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118702163	
Množství	20 ST	
Typ	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Verze
Číslo	<a href="#">2661300000</a>	Řada A, Koncová podpěra
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118702187	
Množství	20 ST	
Typ	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Verze
Číslo	<a href="#">2661290000</a>	Řada A, Koncová podpěra
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118702170	
Množství	20 ST	

### Příslušenství



Komplexní příslušenství řady TTB Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem. Všechny komponenty důležité pro funkci a bezpečnost jsou ke svorkovnici nerozebíratelně připojeny. Tím se zvyšuje spolehlivost obvodů transformátoru proudu a napětí během instalace a údržby.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SCCB TTB 6/2	Verze
Číslo	<a href="#">2710190000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 30 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118847987	
Množství	25 ST	
Typ	SCCB TTB 6/3	Verze
Číslo	<a href="#">2710200000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 30 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.10, Izolované: Ano, Šířka: 24.1 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118847994	
Množství	25 ST	
Typ	SCCB TTB 6/4	Verze
Číslo	<a href="#">2710210000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 30 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.10, Izolované: Ano, Šířka: 32.2 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118848007	
Množství	25 ST	

## WTTB 6 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 6N/10	Verze
Číslo	<a href="#">2733970000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 3.1 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675066811	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 6N/6	Verze
Číslo	<a href="#">2733950000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 3.1 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675066699	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 6N/7	Verze
Číslo	<a href="#">2733960000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 3.1 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675066804	
Množství	20 ST	

### Příslušenství



Komplexní příslušenství řady TTB Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem. Všechny komponenty důležité pro funkci a bezpečnost jsou ke svorkovnici nerozebíratelně připojeny. Tím se zvyšuje spolehlivost obvodů transformátoru proudu a napětí během instalace a údržby.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	CH TTB	Verze
Číslo	<a href="#">2710130000</a>	Kryt víka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675021155	
Množství	1 ST	
Typ	CP TTB	Verze
Číslo	<a href="#">2710140000</a>	Kryt víka (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675014171	
Množství	10 ST	

## WTTB 6 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	CS TTB	Verze
Číslo	<a href="#">2710150000</a>	Řada A, Koncová podpěra
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675021148	
Množství	10 ST	

## DEK 5/8



### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	DEK-A 5/8 MM WS	Verze
Číslo	<a href="#">2448860000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118462968	
Množství	500 ST	

## Blank



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásy pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásy pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## WTTB 6 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1341630000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
objednávky		Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118145946	
Množství	500 ST	

### Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalším úsilím o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 6N/10 BL	Verze
Číslo	<a href="#">2786910000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 78.7 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675064602	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 6N/2	Verze
Číslo	<a href="#">1985740000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 13.7 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118370362	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 6N/3	Verze
Číslo	<a href="#">1985760000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 21.8 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118370263	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 6N/3 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1985840000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 21.8 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118370379	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 6N/4	Verze
Číslo	<a href="#">1985780000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 29.9 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118370287	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 6N/4 BL	Verze
Číslo	<a href="#">1985850000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 29.9 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118370447	
Množství	60 ST	

## WTTB 6 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	ZQV 6N/6 BL	Verze
Číslo	<a href="#">2786890000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm
objednávky		(P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 46.3 mm
GTIN (EAN)	4064675064572	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 6N/7 BL	Verze
Číslo	<a href="#">2786900000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm
objednávky		(P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 54.4 mm
GTIN (EAN)	4064675064596	
Množství	20 ST	