

TC INL THIRD 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pěnové vložky Weidmüller, inspirované metodami 5S a štlíhlé správy, zajišťují efektivní a upravené pracoviště. Navrženy podle modulárního principu, nabízejí mnoho výhod a mohou být zvoleny podle individuálních požadavků.

Všeobecné objednáací údaje

Číslo objednávky	2929300000
Typ	TC INL THIRD 10
GTIN (EAN)	4099986664081
Množství	1 items

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	50 mm	Hloubka (v palcích)	1.9685 inch
Výška	446 mm	Výška (v palcích)	17.559 inch
Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	532.07 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technické údaje

Popis výrobku	Klíče pro pro pěnovou vložku
---------------	------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

Accessories

Torx®



Krimpované vodiče se připevní ke svým příslušným instalačním místům šrouby nebo prvkem přímého zapojení. Společnost Weidmüller může dodat širokou řadu nástrojů pro šroubování.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	SDQ T HANDLE T15	Verze
Číslo	2888320000	Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875369	
Množství	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T20	Verze
Číslo	2888330000	Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875376	
Množství	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T25	Verze
Číslo	2888340000	Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875383	
Množství	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T27	Verze
Číslo	2888350000	Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875390	
Množství	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T30	Verze
Číslo	2888360000	Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875406	
Množství	1 ST	

Torx® TR šroubovák (zajištěný proti nedovolené manipulaci)



Šroubovák Torx® TR s otvorem ve špičce hrotu (odolný vůči manipulaci), SD TR pro šroubování bezpečnostních šroubů Torx® a Torx®-TR (kolík ve středu Torx® prohlubně), hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

Typ	SD T8 TR X 60	Verze
Číslo	2749480000	Šroubovák, Délka čepele: 60 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895803	
Množství	1 ST	
Typ	SD T9 TR X 60	Verze
Číslo	2749490000	Šroubovák, Délka čepele: 60 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895810	
Množství	1 ST	
Typ	SD T10 TR X 80	Verze
Číslo	2749500000	Šroubovák, Délka čepele: 80 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895827	
Množství	1 ST	

Torx®



Krimpované vodiče se připevní ke svým příslušným instalačním místům šrouby nebo prvky přímého zapojení. Společnost Weidmüller může dodat širokou řadu nástrojů pro šroubování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDQ T HANDLE T15	Verze
Číslo	2888320000	Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875369	
Množství	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T20	Verze
Číslo	2888330000	Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875376	
Množství	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T25	Verze
Číslo	2888340000	Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875383	
Množství	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE T27	Verze
Číslo	2888350000	Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875390	
Množství	1 ST	

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	SDQ T HANDLE T30	Verze
Číslo	2888360000	Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875406	
Množství	1 ST	

Torx® TR šroubovák (zajištěný proti nedovolené manipulaci)



Šroubovák Torx® TR s otvorem ve špičce hrotu (odolný vůči manipulaci), SD TR pro šroubování bezpečnostních šroubů Torx® a Torx®-TR (kolík ve středu Torx® prohlubně), hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SD T8 TR X 60	Verze
Číslo	2749480000	Šroubovák, Délka čepele: 60 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895803	
Množství	1 ST	
Typ	SD T9 TR X 60	Verze
Číslo	2749490000	Šroubovák, Délka čepele: 60 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895810	
Množství	1 ST	
Typ	SD T10 TR X 80	Verze
Číslo	2749500000	Šroubovák, Délka čepele: 80 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895827	
Množství	1 ST	