

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Systémy označování, Tepelná tiskárna, Termotransfer, 300 DPI, MultiMark, Kotouč štítků
Číslo objednávky	2931840000
Typ	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
Množství	1 items

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	288 mm	Hloubka (v palcích)	11.3386 inch
Výška	460 mm	Výška (v palcích)	18.1102 inch
Šířka	252 mm	Šířka (v palcích)	9.9212 inch
Čistá hmotnost	10000 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Systémy značení

Typ značky	MultiMark, Kotouč štítků	Metoda tisku	Termotransfer
Rozhraní	USB 2.0, Ethernet	Software	M-Print® PRO
Napájecí napětí	100...240 V AC	Operační systém	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Rychlost tisku	max. 150 mm/s	Rozlišení tisku, max.	300 DPI
Rozsah dodávky	Napájecí kabel, USB kabel, UK zástrčka, US konektor, Ovladač tiskárny, PÁSKA MM-TB 25/360 SW inkoustová páska, PÁSKA MM 110/360 SW inkoustová páska, Tiskový válec, Přítlačný válec, W-LAN stick		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Inkoustové pásky




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Verze
Číslo	2005090000	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390216	
Množství	1 ST	
Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Číslo	2005070000	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ST	
Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Číslo	2005080000	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ST	
Typ	RIBBON MM 110/300 WS	Verze
Číslo	2918800000	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986574878	
Množství	1 ST	
Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Verze
Číslo	2005040000	Ink ribbon
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118390025	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Všeobecné objednací údaje**

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS R**Všeobecné objednací údaje**

Typ	MULTIMARK R-FIX	Verze
Číslo objednávky	2931850000	
GTIN (EAN)	4099986669888	
Množství	1 ST	

Accessories

M-Print® PRO



Software M-Print® PRO pro tisk a objednávky značek a štítků® je profesionálním řešením pro tisk a objednávky značek a štítků od společnosti Weidmüller pro Windows®. Tento software vám umožní optimalizovat proces značení elektrických zařízení. Můžete si navrhnout, označit a objednat materiály značek snadno, profesionálně a rychle: texty, rámy, čáry, grafika, čárové kódy, sériová čísla a fotky.

- Integrovaný produktový katalog všech štítků a značek, vč. ilustrací, odkazu na webové stránky a údajů o produktech
- Značky a štítky mohou být navrženy v libovolném počtu úrovní
- Vlastní formátování jednotlivých znaků textu (RTF)
- Kopírování a vkládání textů včetně formátování
- K dispozici ve 20 jazycích s podporou UNICODE
- Vkládání dat na štítky a listy, nebo přímo přes Microsoft Excel
- Tvorba stupnic; číselné a alfa-numerické čítače a sekvence
- Rozsáhlá řada obrázkových formátů (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Knihovna obrázků se všemi důležitými symboly používanými v elektrotechnice
- Možnosti alokace produktu-tiskárny, např. ESG 9/20 na PrintJet; MultiMark na termotransferovou tiskárnu
- Online aktualizace prostřednictvím internetu
- Rozhraní Weidmueller Configurator (WMC)
- Průvodce importu řady formátů (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) pro tvorbu vlastních importovacích skriptů
- Přenos dat z CAE systémů
- Permanentní náhled tisku: podívejte se jako bude tisk vypadat už při fázi návrhu, WYSIWYG editace
- Podporovaná výstupní zařízení: všechny tiskárny Weidmueller (např. PrintJet CONNECT, THM MultiMark atd.) a standardní tiskárny s ovladačem Microsoft Windows®
- Optimální a rychlé přizpůsobení výstupních zařízení
- Víceúrovňové strukturování značek a štítků

Všeobecné objednávací údaje

Typ	M-PRINT PRO	Verze
Číslo objednávky	1905490000	Software pro označování, Software, Windows 10, Windows 11, Software tiskárny
GTIN (EAN)	4032248526291	
Množství	1 ST	