

THM WO-R VIN 12.7/19.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Označení vodičů a kabelů, 12.7 x 19.1 mm, Bílá
Číslo objednávky	2932070000
Typ	THM WO-R VIN 12.7/19.1 WS
GTIN (EAN)	4099986670792
Množství	7450 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.07 mm	Hloubka (v palcích)	0.0028 inch
Výška	12.7 mm	Výška (v palcích)	0.5 inch
Šířka	19.1 mm	Šířka (v palcích)	0.752 inch
Čistá hmotnost	0.07 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	19.1 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Barevný	Bílá
Halogen	Ano	Základní materiál	Vinylová fólie
Tištěné znaky	bez	Počet na roli	7450

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	12 mm ²
Vnější prům. vodiče, max.	4 mm	Vnější prům. vodiče, min.	2 mm
Průřez připojeného vodiče	12 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	2005080000	Inkoustová páska	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Množství	1 ST		