

## THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 12.7 x 38.1 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">2932100000</a>
Typ	THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS
GTIN (EAN)	4099986670822
Množství	4000 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.07 mm	Hloubka (v palcích)	0.0028 inch
Výška	12.7 mm	Výška (v palcích)	0.5 inch
Šířka	38.1 mm	Šířka (v palcích)	1.5 inch
Čistá hmotnost	0.14 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	38.1 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Barevný	Bílá
Halogen	Ano	Základní materiál	Vinylová fólie
Tištěné znaky	bez	Počet na roli	7450

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	50 mm <sup>2</sup>
Vnější prům. vodiče, max.	8 mm	Vnější prům. vodiče, min.	4 mm
Průřez připojeného vodiče	50 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Množství	1 ST		