

RC F P5 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Válcové konektory se systémem zacvaknutí umožňují rychlé připojení s vysokou třídou ochrany. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---------------------------|
| Číslo objednávky | 2934520000 |
| Typ | RC F P5 C |
| GTIN (EAN) | 4099986682757 |

RC F P5 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------|-------|-------------------|-------------|
| Šířka | 67 mm | Šířka (v palcích) | 2.6378 inch |
| Průměr | 20 mm | Čistá hmotnost | 0.15 g |

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Skladovací teplota | | Okolní teplota | -25 °C... 125 °C |
| Provozní teplota | -40 °C...60 °C | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72 |

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Počet pólů | 5 | Kódování | žádná |
| Povrch kontaktu | Mosaz | LED | Ne |
| Typ připojení | Připojení PUSH IN s akčním členem | Hlavní materiál krytu | PA 66 |
| Průměr kabelu, max. | 13 mm | Průměr kabelu, min. | 7 mm |
| Materiál kontaktu | Mosaz | Průřez vodiče, max. | 1.5 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 0.25 mm ² | Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovitý proud | 17.5 A | Stupeň krytí | IP68 |
| Druh kontaktu | Konektor samice | Připojení stínění | Ne |
| Materiál kroužku se závitem | Plast | Průřez připojení max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení min. | 0.5 mm ² | | |

Obecná data

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------|
| Počet pólů | 5 | Připojovací závít | M20 |
| Ochrana před záměnou polarity | Ano | Typ připojení | Připojení PUSH IN s akčním členem |
| Hlavní materiál krytu | PA 66 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |