



Válcové konektory se systémem zacvaknutí umožňují rychlé připojení s vysokou třídou ochrany. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2934530000
Typ	RC M P5 C
GTIN (EAN)	4099986682764

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Šířka	69 mm	Šířka (v palcích)	2.7165 inch
Průměr	20 mm	Čistá hmotnost	19.36 g

Teploty

Skladovací teplota		Okolní teplota	-25 °C...125 °C
Provozní teplota	-40 °C...60 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	žádná
Povrch kontaktu	Mosaz	LED	Ne
Typ připojení	Připojení PUSH IN s akčním členem	Hlavní materiál krytu	PA 66
Průměr kabelu, max.	13 mm	Průměr kabelu, min.	7 mm
Materiál kontaktu	Mosaz	Průřez vodiče, max.	1.5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.25 mm ²	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovitý proud	17.5 A	Stupeň krytí	IP68
Druh kontaktu	Konektor samec	Připojení stínění	Ne
Materiál kroužku se závitem	Plast	Průřez připojení max.	4 mm ²
Průřez připojení min.	0.5 mm ²		

Obecná data

Počet pólů	5	Připojovací závít	M20
Ochrana před záměnou polarity	Ano	Typ připojení	Připojení PUSH IN s akčním členem
Hlavní materiál krytu	PA 66		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		