



Vestavný systém PROCON-WEB lze snadno nainstalovat do systému u-OS prostřednictvím správce aplikací. Pro implementaci optimálního webového HMI řešení nabízí vestavný systém PROCON-WEB následující funkce:

- Správa uživatelů na základě rolí a práv
- Rozsáhlé alarmy
- předdefinované ovládací prvky, jako jsou tlačítka, posuvníky, textová pole nebo oblasti obrazu
- výkonné složitější ovládací prvky, jako jsou prvky iframe, grafy a tabulky
- flexibilní skriptování pro maximální flexibilitu
- Funkce Historie pro ukládání a vizualizaci historických dat
- připojení k řídicí jednotce prostřednictvím komunikačního ovladače

### Všeobecné objednávací údaje

Verze	Vizualizační software, Platforma pro systém runtime: u-OS compatible devices, Počet proměnných procesu, max.: 1000, Počet zařízení HMI, max.: 5
Číslo objednávky	<a href="#">2941990000</a>
Typ	U-OS-PWEB-ES-RT-1000/5
Množství	1 items

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0 g
----------------	-----

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Požadavky na systém

Operační systém	u-OS	Požadované minimální dostupné místo na disku	0.1 GB
Minimální potřebná paměť (RAM)	0.1 GB		

### Funkce modulu runtime

Počet zařízení HMI, max.	5	Maximální počet ovladačů	1
S možností projekce od	PROCON-WEB Designer	Runtime funkce	Jednoduché a složité ovládací prvky, Alarmy, Historie, Správa uživatelů, Spojení procesu prostřednictvím komunikačních ovladačů

### Informace o licenci

Licenční pokrytí	Jednorázová licence	Typ licence	Licence k softwaru
Licenci poskytuje	ID lístku WIBU	Počet proměnných procesu, max.	1000

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		