

THM PV EL 30 WS 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



UV záření způsobuje vysoké namáhání a stárnutí plastů ve venkovní aplikaci.

Naše nové štítky THM PV se těmto vlivům vzpírají a pro venkovní použití jsou mimořádně odolné.

Kompaktní balení jsou naše TABPACK-PV. Toto jsou vytištěné varovné štítky, které by měly být součástí základního zařízení profesionálního stavitele fotovoltaiky.

Stručný přehled výhod::

- Odolnost proti povětrnostním vlivům zkoušená podle normy ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabulka 3, procedura A cyklus 1 při 5000 hodinách
- Samostatně označený M-Print® PRO
- Snadný a rychlý tisk s THM MultiMark

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 30 x , Bílá
Číslo objednávky	2969070000
Typ	THM PV EL 30 WS 30M
GTIN (EAN)	4099986783737
Množství	1 items

THM PV EL 30 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0039 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Délka	30000 mm	Délka (v palcích)	1181.1 inch
Čistá hmotnost	100 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	Verze	Samolepicí
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	-50 °C
Rozsah provozní teploty, min.	110 °C	Barevný	Bílá
Halogen	Ano	Délka	30000 mm
Základní materiál	Vinylová fólie	Tištěné znaky	bez
Schválení podle UL 969	Ano		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano
---------	-----


Značky na přístroje

Halogen	Ano
---------	-----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings



THM PV EL 30 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Verze
Číslo objednávky	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Verze
Číslo objednávky	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Množství	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

THM PV EL 30 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Verze
Číslo objednávky	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ST	