


**THM PV EL 30 SI 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

UV záření způsobuje vysoké namáhání a stárnutí plastů ve venkovní aplikaci.

Naše nové štítky THM PV se těmto vlivům vzpírají a pro venkovní použití jsou mimořádně odolné.

Kompaktní balení jsou naše TABPACK-PV. Toto jsou vytištěné varovné štítky, které by měly být součástí základního zařízení profesionálního stavitele fotovoltaiky.

Stručný přehled výhod::

- Odolnost proti povětrnostním vlivům zkoušená podle normy ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabulka 3, procedura A cyklus 1 při 5000 hodinách
- Samostatně označený M-Print® PRO
- Snadný a rychlý tisk s THM MultiMark

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Označení přístrojů, Značky na přístroje, 30 x , Stříbrná |
| Číslo objednávky | <a href="#">2969100000</a>                               |
| Typ              | THM PV EL 30 SI 30M                                      |
| GTIN (EAN)       | 4099986783768  |
| Množství         | 1 items  |

## THM PV EL 30 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 0.1 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.0039 inch |
| Výška          | 30 mm    | Výška (v palcích)   | 1.1811 inch |
| Délka          | 30000 mm | Délka (v palcích)   | 1181.1 inch |
| Čistá hmotnost | 100 g    |                     |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|                               |                        |                               |            |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
| Lepidlo                       | Polyakrylátové lepidlo | Verze                         | Samolepicí |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-0                    | Rozsah provozní teploty, max. | -50 °C     |
| Rozsah provozní teploty, min. | 110 °C                 | Barevný                       | Stříbrná   |
| Halogen                       | Ano                    | Délka                         | 30000 mm   |
| Základní materiál             | Vinylová fólie         | Tištěné znaky                 | bez        |
| Schválení podle UL 969        | Ano                    |                               |            |

## Označení vodičů a kabelů

|         |     |
|---------|-----|
| Halogen | Ano |
|---------|-----|

## Značky na přístroje

|         |     |
|---------|-----|
| Halogen | Ano |
|---------|-----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**THM PV EL 30 SI 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**



## THM PV EL 30 SI 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Všeobecné objednáací údaje

|                     |                            |            |
|---------------------|----------------------------|------------|
| Typ                 | RIBBON MM 84/300 WS        | Verze      |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">2005040000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)          | 4050118390025              |            |
| Množství            | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## Všeobecné objednáací údaje

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ                 | MULTIMARK ROLLER 115       | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118160314              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |

## THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

## THM PV EL 30 SI 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Všeobecné objednávací údaje

|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ                 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">2672590000</a> |       |
| GTIN (EAN)          | 4050118708097              |       |
| Množství            | 1 ST                       |       |