

VP NPT 1/2 EX 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, rovný, 1/2" NPT, 15 mm, IP66, IP68, Polyamid 6
Číslo objednávky	2978960000
Typ	VP NPT 1/2 EX 7J BK
GTIN (EAN)	4099986831025
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0.8268 inch
Tloušťka stěny, min.	0.5 mm	Tloušťka stěny, max.	14 mm
Čistá hmotnost	6 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Stupeň krytí s GWDR	IP66, IP68	Silikon	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Rozsah provozní teploty, max.	70 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ano
Standardy	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31	Odolnost proti nárazu	7 joulů v souladu s IEC 60079-0
AF velikost 1	23 mm	Stupeň krytí	IP66, IP68
Kabelová průchodka	NPT 1/2"	Základní materiál	Polyamid 6
Těsnění	Chloropren	Vnější závit	1/2" NPT
Délka závitu	15 mm	Typ ochrany proti výbuchu	Ex e
Pokyny k instalaci	Viz návod k instalaci		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	DEF Podmínky osvědčení	ATEX, IECEX, DNV, INMETRO

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		