

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Všeobecné objednávací údaje**

Číslo objednávky	2979350000
Typ	WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST
GTIN (EAN)	4099986832794
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	135 mm	Hloubka (v palcích)	5.3149 inch
Výška	38 mm	Výška (v palcích)	1.4961 inch
Šířka	816 mm	Šířka (v palcích)	32.1259 inch
Čistá hmotnost	300 g		

Teploty

Provozní teplota -20 - 45°C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60b0f8b3-d5d4-4f2d-a3c8-d2f055e5e550

Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu tvrdě eloxovaný hliník

Elektrické údaje

Jmenovité napětí	230 V AC	Napájení	32.5 W
S možností ztlumení	ano, plynulé stmívání		

Technické specifikace kabelu

Hlavní materiál krytu tvrdě eloxovaný hliník

Všeobecné technické údaje

Barva světla (CCT)	5700K, White	Slaboproud	5825 lm
Úhel výstupu	100 °	Provozní životnost	60.000 h
Typ montáže	Šroubová montáž	Stupeň krytí	IP40

Údaje o připojení

Počet pólů 3

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		