

**USB3.1C S1H DN1 RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Data OMNIMATE – konektor USB, Zásuvný konektor PCB plug in, USB 3.1, Typ C, 10 Gbit/s, Pájené připojení SMD, 90°, Cykly zapojování: ≥ 10000, Počet pólů: 24, LCP, Pozlacený nikl, Cívka
Číslo objednávky	<a href="#">2987560000</a>
Typ	USB3.1C S1H DN1 RL
GTIN (EAN)	4099986855052
Množství	1050 items
Balení	Cívka

## USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7.9 mm	Hloubka (v palcích)	0.311 inch
Výška	3.21 mm	Výška (v palcích)	0.1264 inch
Šířka	8.94 mm	Šířka (v palcích)	0.352 inch
Čistá hmotnost	0.97 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Balení

Balení	Cívka	Délka VPE	331.00 mm
Šířka VPE	328.00 mm	Výška VPE	62.00 mm

## Specifikace systému

Počet pólů	24	LED	Ne
Pájecí kolík, délka (l)	1.15 mm	Montáž na PCB desku	Pájené připojení SMD
Rozteč v palcích (P)	0.020 "	Materiál stínění	Mosaz
Stínění	ano	Boční ukončení, charakteristické	Pájená příruba
Přenosová rychlost	10 Gbit/s	Počet pájených kolíků na pól	1
Typ připojení	Pájené připojení	Skupina produktů	Data OMNIMATE – konektor USB
Rozteč v mm (P)	0.50 mm	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	≥ 10000	Výstupní tvarovka	90°
Plocha stínění	poniklované	Stínění	žádné
Kategorie výkonu	10 Gbit/s	Proces pájení	Pájení přetavením, Manuální pájení

## Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	100 V AC	Odpor izolace	≥ 100 MΩ
Jmenovité napětí	5 V		

## Údaje o materiálu

Izolační materiál	LCP	Barevný	černá
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Odpor izolace	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Contact base material	Slitina mědi	Materiál kontaktu	Slitina mědi
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota, max.	80 °C		

## Důležitá poznámka

Poznámky

**USB3.1C S1H DN1 RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

**Klasifikace**




ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

Drawings

www.weidmueller.com



USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

Drawings

www.weidmueller.com

