



Vestavný systém PROCON-WEB je k dispozici nezávisle na platformě prostřednictvím obrazu kontejneru, Linuxu nebo Windows.

Pro implementaci optimálního webového HMI řešení nabízí vestavný systém PROCON-WEB následující funkce:

- Správa uživatelů na základě rolí a práv
- Rozsáhlé alarmy
- předdefinované ovládací prvky, jako jsou tlačítka, posuvníky, textová pole nebo oblasti obrazu
- výkonné složitější ovládací prvky, jako jsou prvky iframe, grafy a tabulky
- flexibilní skriptování pro maximální flexibilitu
- Funkce Historie pro ukládání a vizualizaci historických dat
- připojení k různým řídicím systémům prostřednictvím rozsáhlého portfolia komunikačních ovladačů (OPC-UA, CODESYS driver nebo přes Modbus)

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Vizualizační software, Platforma pro systém runtime: Linux, Docker, Windows, Počet proměnných procesu, max.: 1000, Počet zařízení HMI, max.: 10
Číslo objednávky	2992830000
Typ	PWEB-ES-RT-1000/10
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Není ovlivněno
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Požadavky na systém

Operační systém Linux, Windows, u-OS Požadované minimální dostupné místo na disku 0.1 GB
Minimální potřebná paměť (RAM) 0.1 GB

Funkce modulu runtime

Počet zařízení HMI, max. 10 Maximální počet ovladačů 99
S možností projekce od PROCON-WEB Designer Runtime funkce Jednoduché a složité ovládací prvky, Alarmy, Historie, Správa uživatelů, Spojení procesu prostřednictvím komunikačních ovladačů

Informace o licenci

Licenční pokrytí Jednorázová licence Typ licence Licence k softwaru
Licenci poskytuje ID lístku WIBU Počet proměnných procesu, max. 1000

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001416 ETIM 9.0 EC001416
ETIM 10.0 EC001416 ECLASS 14.0 27-24-25-02
ECLASS 15.0 27-24-25-02