



Vestavný systém PROCON-WEB je k dispozici nezávisle na platformě prostřednictvím obrazu kontejneru, Linuxu nebo Windows.

Pro implementaci optimálního webového HMI řešení nabízí vestavný systém PROCON-WEB následující funkce:

- Správa uživatelů na základě rolí a práv
- Rozsáhlé alarmy
- předdefinované ovládací prvky, jako jsou tlačítka, posuvníky, textová pole nebo oblasti obrazu
- výkonné složitější ovládací prvky, jako jsou prvky iframe, grafy a tabulky
- flexibilní skriptování pro maximální flexibilitu
- Funkce Historie pro ukládání a vizualizaci historických dat
- připojení k různým řídicím systémům prostřednictvím rozsáhlého portfolia komunikačních ovladačů (OPC-UA, CODESYS driver nebo přes Modbus)

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Vizualizační software, Platforma pro systém runtime: Linux, Docker, Windows, Počet proměnných procesu, max.: 50, Počet zařízení HMI, max.: 5 |
| Číslo objednávky | 2992910000 |
| Typ | PWEB-ES-RT-50/5 |
| Množství | 1 items |
| Stav objednávky | Přerušeno |

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|-----|
| Čistá hmotnost | 0 g |
|----------------|-----|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Požadavky na systém

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|--------|
| Operační systém | Linux, Windows, u-OS | Požadované minimální dostupné místo na disku | 0.1 GB |
| Minimální potřebná paměť (RAM) | 0.1 GB | | |

Funkce modulu runtime

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| Počet zařízení HMI, max. | 5 | Maximální počet ovladačů | 99 |
| S možností projekce od | PROCON-WEB Designer | Runtime funkce | Jednoduché a složité ovládací prvky, Alarmy, Historie, Správa uživatelů, Spojení procesu prostřednictvím komunikačních ovladačů |

Informace o licenci

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| Licenční pokrytí | Jednorázová licence | Typ licence | Licence k softwaru |
| Licenci poskytuje | ID lístku WIBU | Počet proměnných procesu, max. | 50 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001416 | ETIM 9.0 | EC001416 |
| ETIM 10.0 | EC001416 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 | | |