

RC M P3 M20 C SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Válcové konektory se systémem zacvaknutí umožňují rychlé připojení s vysokou třídou ochrany. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Číslo objednávky | 2992980000 |
| Typ | RC M P3 M20 C SP |
| GTIN (EAN) | 4099986872059 |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------|-------|----------------|---------|
| Průměr | 20 mm | Čistá hmotnost | 14.08 g |
|--------|-------|----------------|---------|

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Skladovací teplota | | Okolní teplota | -25 °C... 125 °C |
| Provozní teplota | -40 °C...60 °C | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Počet pólů | 3 | Kódování | žádná |
| Povrch kontaktu | Mosaz | LED | Ne |
| Typ připojení | PUSH IN, Páková svorka, Připojení PUSH IN s akčním členem | Hlavní materiál krytu | PA 66 |
| Průměr kabelu, max. | 13 mm | Průměr kabelu, min. | 7 mm |
| Materiál kontaktu | Mosaz | Průřez vodiče, max. | 1.5 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 0.25 mm ² | Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovitý proud | 17.5 A | Stupeň krytí | IP68 |
| Druh kontaktu | Konektor samec | Připojení stínění | Ne |
| Materiál kroužku se závitem | Plast | Průřez připojení max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení min. | 0.5 mm ² | | |

Obecná data

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------|---|
| Počet pólů | 3 | Připojovací závit | M20 |
| Ochrana před záměnou polarity | Ano | Typ připojení | PUSH IN, Páková svorka, Připojení PUSH IN s akčním členem |
| Hlavní materiál krytu | PA 66 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

Nákresy



RC M P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Šroubovací nástroj pro kulaté konektory M20



Nástroj:
Tento nástroj je ideální pro instalaci vestavěných konektorů M20.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | MTA RC | Verze |
| Číslo objednávky | 2884950000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675852070 | |
| Množství | | |

Zástrčkový konektor - zaklapovací systém



Válcové konektory se systémem zacvaknutí umožňují rychlé připojení s vysokou třídou ochrany. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | RC F P3 C SP | Verze |
| Číslo objednávky | 2992970000 | |
| GTIN (EAN) | 4099986872042 | |
| Množství | | |