

KT 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Řezací nástroje ve verzi s mechanickou ráčnou. Vhodné pro čisté řezání měděných a hliníkových vodičů. Jednoduché zacházení díky optimální páce a chytře navrženému vačkovému mechanismu.

Všeobecné objednáací údaje

Verze	Nástroje na řezání
Číslo objednávky	2993500000
Typ	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
Množství	1 items

KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1.5748 inch
Výška	110 mm	Výška (v palcích)	4.3307 inch
Šířka	345 mm	Šířka (v palcích)	13.5826 inch
Čistá hmotnost	1205.6 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Nástroje na řezání

Měděný kabel se sektorovými vodiči	4 x 70 SM	Měděný kabel – pružný, max. (kcmil)	800 kcmil
Měděný kabel – pružný, max.	400 mm ²	Měděný kabel - splétaný, max. (kcmil)	800 kcmil
Měděný kabel - splétaný, max.	400 mm ²	Měděný kabel, max. průměr	52 mm
Hliníkový kabel se sektorovými vodiči	4 x 70 SE	Splétaný hliníkový kabel, max. (kcmil)	800 kcmil
Vícevodičový hliníkový kabel, max (mm ²)	400 mm ²	Splétaný hliníkový kabel, max. průměr	52 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		