



V oblasti obnovitelných zdrojů energie hrají stále důležitější roli bateriové systémy pro ukládání energie. Obvykle se skládají z několika jednotlivých baterií, které je třeba rychle a snadno vyměnit. Konektor Weidmüller Battery Connector (WBC) umožňuje v několika jednoduchých krocích připojit k ESS několik jednotlivých baterií – a v případě potřeby je stejně rychle odpojit. Pro větší bezpečnost a snadnější manipulaci jsou póly zřetelně označeny: Kladný pól je označen oranžově a záporný pól černě.

**Všeobecné objednací údaje**

Číslo objednávky	2995050000
Typ	<a href="#">WBC-P-8OR-70</a>
GTIN (EAN)	4099986882232
Množství	5 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	45.3 g
----------------	--------

## Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C	Trvalá provozní teplota, max.	125 °C
Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C	Vlhkost	Vlhkost vzduchu ≤85 %

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Odolnost proti otřesům	30 g	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Objemový odpor	≥ 5000 MΩ	Jmenovité napětí	1500 V
Jmenovitý proud	250 A	Stupeň krytí	IP67 zapojené
Cykly zapojování	≥ 100	Kategorie rázového napětí	II
Provozní nadmořská výška	≤ 2000 m	Odolnost proti rázům	V2



## Všeobecné údaje

Vnější průměr kabelu, max.	15.4 mm	Vnější průměr kabelu, min.	14.7 mm
Průměr kontaktu, kolík Ø	8 mm	Schválení	UL 4128
Typ připojení	Nalisované připojení	Barevný	Oranžová
Průřez vodiče, max.	70 mm <sup>2</sup>	Provedení povrchu	stříbrné
Typ	Zásuvka	Základní materiál	PA 66

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

# Nákresy



## Příslušenství

### Nářadí




Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

### Všeobecné objednací údaje

Typ	APG 80	Verze
Číslo	<a href="#">2853270000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675477020	
Množství	1 ST	

### ... pro krimpovací kabelová oka (podle DIN 46234)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ES APG 80 DIN 70	Verze
Číslo	<a href="#">1502890000</a>	70mm <sup>2</sup> , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118310719	
Množství	1 ST	