

HDC 10B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Možnost odpojení kabelů v oblasti EXI zjednodušuje instalaci a servis a umožňuje lepší přípravu. Zde zobrazené skříňe Rockstar® EXI jsou označeny pro použití svým výrobním označením. Modrá barva proto není nutná. K dokončení skříňe je nutná modrá vývodka EXI.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Číslo objednávky	3001310000
Typ	HDC 10B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902398
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	93 mm	Hloubka (v palcích)	3.6614 inch
Výška	29.5 mm	Výška (v palcích)	1.1614 inch
Šířka	43 mm	Šířka (v palcích)	1.6929 inch
Rozměr při montáži – výška	32 mm	Rozměr při montáži – šířka	83 mm
Čistá hmotnost	146 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

Obecné údaje

Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP65, v zapojeném stavu
Typ ochrany proti výbuchu	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		

Rozměry

Délka rozteče otvorů A2	83 mm	Kabelový vstup	Ne
Šířka pouzdra C	43 mm	Šířka základny C1	47 mm
Celková délka pouzdra	73 mm	Výška pouzdra B	29.5 mm
Výška základny B1	5.3 mm		

Verze

Počet kabelových průchodků	0	Velikost kabelových vstupů	none
Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Kryt	bez krytu
Počet kabelových vstupů ze strany	0	Typ připojení	PUSH IN
Design pouzdra	Přepážkový kryt	Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná boční uzamykací svorka
Design	Standardně	Instalační velikost	4
Kabelový vstup	Ne	Typ	Bulkhead (průchodka)
Verze svorky	Boční uzamykací svorka	Těsnění	NBR
Barva (RAL)	RAL 7035	BG	4
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Chloroprenový těsnicí materiál, -40°C – +70°C




Polyamidové kabelové průchodky, které jsou vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost) a Ex i (jiskrová bezpečnost). Weidmüller nabízí rodinu výrobků bez omezení a kromě shody s normami kabelové vývodky vynikají zvýšenou rázuvzdorností 4/7 Joule a možným rozsahem teplot až do -60°C bez omezení. Byly testovány podle platné normy a směrnice EN 60079-0, mají certifikáty ATEX a IECEx.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	Verze
Číslo	2722270000	VG Exi 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exi), Kabelové těsnění,
objednávky		rovný, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN)	4050118821505	IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	50 ST	
Typ	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	Verze
Číslo	2722280000	VG Exi 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exi), Kabelové těsnění,
objednávky		rovný, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN)	4050118821512	IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	25 ST	

Velikost 4



Možnost odpojit kabely v oblasti EXI zjednodušuje instalaci a servis a umožňuje lepší přípravu. Zde uvedené vložky Rockstar® EXI jsou vybaveny přípojkami PUSH IN, a proto je jejich připojení velmi snadné. Jsou identifikovány označením článku

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HE 10 FP EXI	Verze
Číslo	3001220000	, Zásuvka, 500 V, 5 A, Počet pólů: 10, PUSH IN, Instalační velikost: 4
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986902329	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 10 MP EXI	Verze
Číslo	3001230000	, Zástrčný, 500 V, 5 A, Počet pólů: 10, PUSH IN, Instalační velikost: 4
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986902336	
Množství	1 ST	