

**HDC 06B TSLU 1M20G EXI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Možnost odpojení kabelů v oblasti Ex i zjednodušuje instalaci a servis a umožňuje lepší přípravu. Zde zobrazené skříně Rockstar® Ex i jsou označeny pro použití svým výrobním označením. Modrá barva proto není nutná. K dokončení skříně je nutná modrá vývodka Ex i .

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 20
Číslo objednávky	<a href="#">3001350000</a>
Typ	HDC 06B TSLU 1M20G EXI
GTIN (EAN)	4099986902428
Množství	1 items

## HDC 06B TSLU 1M20G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	74.8 mm	Hloubka (v palcích)	2.9449 inch
Výška	52 mm	Výška (v palcích)	2.0472 inch
Šířka	43 mm	Šířka (v palcích)	1.6929 inch
Délka	74.8 mm	Délka (v palcích)	2.9449 inch
Čistá hmotnost	124 g		

## Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP65, v zapojeném stavu  
Typ ochrany proti výbuchu II 2G Ex ib IIC T6 Gb

## Rozměry

Kabelový vstup se závitem Šířka pouzdra C 43 mm  
Celková délka pouzdra 74.8 mm Výška pouzdra B 52 mm

## Verze

Počet kabelových průchodek	0	Velikost kabelových vstupů	M 20
Horní část/dolní část/víčko	horní část	Kryt	bez krytu
Utahovací moment	1.2 Nm	Počet kabelových vstupů ze strany	1
Design pouzdra	Kabelový vstup ze strany	Design zajišťovacího systému	Koncová uzamykací svorka, dolní strana
Design	Standardně	Instalační velikost	3
Kabelový vstup	se závitem	Typ	Zástrčka
Verze svorky	Koncová uzamykací svorka	Těsnění	NBR
Vnější závit	M 20	Vnitřní závit	M 20
Barva (RAL)	RAL 7035	BG	3
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ne		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## HDC 06B TSLU 1M20G EXI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Chloroprenový těsnicí materiál, -40°C – +70°C




Polyamidové kabelové průchodky, které jsou vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost) a Ex i (jiskrová bezpečnost). Weidmüller nabízí rodinu výrobků bez omezení a kromě shody s normami kabelové vývodky vynikají zvýšenou rázuvzdorností 4/7 Joule a možným rozsahem teplot až do -60°C bez omezení. Byly testovány podle platné normy a směrnice EN 60079-0, mají certifikáty ATEX a IECEx.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	Verze
Číslo	<a href="#">2722250000</a>	VG Exi 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exi), Kabelové těsnění,
objednávky		rovný, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN)	4050118821482	IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	50 ST	
Typ	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	Verze
Číslo	<a href="#">2722260000</a>	VG Exi 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exi), Kabelové těsnění,
objednávky		rovný, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN)	4050118821499	IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	50 ST	
Typ	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	Verze
Číslo	<a href="#">2722240000</a>	VG Exi 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exi), Kabelové těsnění,
objednávky		rovný, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN)	4050118821475	IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	50 ST	

### Velikost 3



Možnost odpojit kabely v oblasti Ex i zjednodušuje instalaci a servis a umožňuje lepší přípravu. Zde uvedené vložky Rockstar® Ex i jsou vybaveny přípojkami PUSH IN, a proto je jejich připojení velmi snadné. Jsou identifikovány označením článku

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HE 6 FP EXI	Verze
Číslo	<a href="#">3001190000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 5 A, Počet pólů: 6, PUSH IN, Instalační
objednávky		velikost: 3
GTIN (EAN)	4099986902305	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 6 MP EXI	Verze
Číslo	<a href="#">3001200000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 5 A, Počet pólů: 6, PUSH IN, Instalační
objednávky		velikost: 3
GTIN (EAN)	4099986902312	
Množství	1 ST	