

HDC 10B TSBU 1M25G EXI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Možnost odpojení kabelů v oblasti EXI zjednodušuje instalaci a servis a umožňuje lepší přípravu. Zde zobrazené skříně Rockstar® EXI jsou označeny pro použití svým výrobním označením. Modrá barva proto není nutná. K dokončení skříně je nutná modrá vývodka EXI.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| Číslo objednávky | 3001370000 |
| Typ | HDC 10B TSBU 1M25G EXI |
| GTIN (EAN) | 4099986902442 |
| Množství | 1 items |

HDC 10B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 73 mm | Hloubka (v palcích) | 2.874 inch |
| Výška | 52 mm | Výška (v palcích) | 2.0472 inch |
| Šířka | 58.5 mm | Šířka (v palcích) | 2.3031 inch |
| Čistá hmotnost | 141 g | | |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Obecné údaje

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Provedení povrchu | Práškové lakování | Stupeň krytí | IP65, v zapojeném stavu |
| Typ ochrany proti výbuchu | II 2G Ex ib IIC T6 Gb | | |

Rozměry

| | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|-------|
| Kabelový vstup | se závitem | Šířka pouzdra C | 43 mm |
| Celková délka pouzdra | 73 mm | Výška pouzdra B | 52 mm |

Verze

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Počet kabelových průchodek | 0 | Velikost kabelových vstupů | M 25 |
| Horní část/dolní část/víčko | horní část | Kryt | bez krytu |
| Utahovací moment | 1.2 Nm | Počet kabelových vstupů ze strany | 1 |
| Design pouzdra | Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky | Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na dolní straně |
| Design | Standardně | Instalační velikost | 4 |
| Kabelový vstup | se závitem | Typ | Zástrčka |
| Verze svorky | Boční uzamykací svorka | Těsnění | NBR |
| Vnitřní závit | M 25 | Barva (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 4 | Vhodné pro systém ModuPlug® | Ne |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 10B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Chloroprenový těsnicí materiál, -40°C – +70°C




Polyamidové kabelové průchodky, které jsou vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost) a Ex i (jiskrová bezpečnost). Weidmüller nabízí rodinu výrobků bez omezení a kromě shody s normami kabelové vývodky vynikají zvýšenou rázuvzdorností 4/7 Joule a možným rozsahem teplot až do -60°C bez omezení. Byly testovány podle platné normy a směrnice EN 60079-0, mají certifikáty ATEX a IECEx.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ | VG M25 EXI 12-17 CR7J G4 | Verze |
| Číslo | 2722270000 | VG Exi 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exi), Kabelové těsnění, |
| objednávky | | rovný, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, |
| GTIN (EAN) | 4050118821505 | IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | VG M25 EXI 14-18 CR7J G4 | Verze |
| Číslo | 2722280000 | VG Exi 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exi), Kabelové těsnění, |
| objednávky | | rovný, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, |
| GTIN (EAN) | 4050118821512 | IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
| Množství | 25 ST | |

Velikost 4



Možnost odpojit kabely v oblasti EXI zjednodušuje instalaci a servis a umožňuje lepší přípravu. Zde uvedené vložky Rockstar® EXI jsou vybaveny přípojkami PUSH IN, a proto je jejich připojení velmi snadné. Jsou identifikovány označením článku

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ | HDC HE 10 FP EXI | Verze |
| Číslo | 3001220000 | , Zásuvka, 500 V, 5 A, Počet pólů: 10, PUSH IN, Instalační velikost: 4 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986902329 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC HE 10 MP EXI | Verze |
| Číslo | 3001230000 | , Zástrčný, 500 V, 5 A, Počet pólů: 10, PUSH IN, Instalační velikost: 4 |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986902336 | |
| Množství | 1 ST | |