

HDC 24B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Možnost odpojení kabelů v oblasti EXI zjednodušuje instalaci a servis a umožňuje lepší přípravu. Zde zobrazené skříně Rockstar® EXI jsou označeny pro použití svým výrobním označením. Modrá barva proto není nutná. K dokončení skříně je nutná modrá vývodka EXI.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
Číslo objednávky	3001460000
Typ	HDC 24B TSBU 1M25G EXI
GTIN (EAN)	4099986902480
Množství	1 items

HDC 24B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	93.3 mm	Hloubka (v palcích)	3.6732 inch
Výška	63 mm	Výška (v palcích)	2.4803 inch
Šířka	59 mm	Šířka (v palcích)	2.3228 inch
Čistá hmotnost	275 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP65, v zapojeném stavu
Typ ochrany proti výbuchu II 2G Ex ib IIC T6 Gb

Rozměry

Kabelový vstup se závitem Šířka pouzdra C 43 mm
Celková délka pouzdra 120 mm Výška pouzdra B 62.58 mm

Verze

Počet kabelových průchodek	0	Velikost kabelových vstupů	M 25
Horní část/dolní část/víčko	horní část	Kryt	bez krytu
Utahovací moment	1.2 Nm	Počet kabelových vstupů ze strany	1
Design pouzdra	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky	Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně
Design	Standardně	Instalační velikost	8
Kabelový vstup	se závitem	Typ	Zástrčka
Verze svorky	Boční uzamykací svorka	Těsnění	NBR
Vnitřní závit	M 25	Barva (RAL)	RAL 7035
BG	8	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 24B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Chloroprenový těsnicí materiál, -40°C – +70°C




Polyamidové kabelové průchodky, které jsou vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost) a Ex i (jiskrová bezpečnost). Weidmüller nabízí rodinu výrobků bez omezení a kromě shody s normami kabelové vývodky vynikají zvýšenou rázuvzdorností 4/7 Joule a možným rozsahem teplot až do -60°C bez omezení. Byly testovány podle platné normy a směrnice EN 60079-0, mají certifikáty ATEX a IECEx.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	Verze
Číslo	2722270000	VG Exi 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exi), Kabelové těsnění,
objednávky		rovný, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN)	4050118821505	IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	50 ST	
Typ	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	Verze
Číslo	2722280000	VG Exi 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exi), Kabelové těsnění,
objednávky		rovný, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN)	4050118821512	IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	25 ST	

Velikost 8



Možnost odpojit kabely v oblasti EXI zjednodušuje instalaci a servis a umožňuje lepší přípravu. Zde uvedené vložky Rockstar® EXI jsou vybaveny přípojkami PUSH IN, a proto je jejich připojení velmi snadné. Jsou identifikovány označením článku

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HE 24 FP EXI	Verze
Číslo	3001270000	, Zásuvka, 500 V, 5 A, Počet pólů: 24, PUSH IN, Instalační velikost: 8
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986902367	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 24 MP EXI	Verze
Číslo	3001280000	, Zástrčný, 500 V, 5 A, Počet pólů: 24, PUSH IN, Instalační velikost: 8
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986902374	
Množství	1 ST	