

APGTB 6 FT 2C/1 OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Některé aplikace požadují, aby zásuvné a modulární řešení bylo flexibilnější nebo usnadňovalo instalaci. Tam, kde musí být kompletní funkční jednotky zhotoveny předem nebo vyměněny, jsou vyžadovány modulární a flexibilní systémy připojení. Naše zásuvné svorkovnice lze rychle sestavit a jsou kompletně testovány již z výroby.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Zásuvné modulární svorky, PUSH IN, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Tmavě béžová |
| Číslo objednávky | 3002330000 |
| Typ | APGTB 6 FT 2C/1 OR |
| GTIN (EAN) | 4099986903234 |
| Množství | 50 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení

UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cURus) E60693

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 45.5 mm | Hloubka (v palcích) | 1.7913 inch |
| Výška | 66.5 mm | Výška (v palcích) | 2.6181 inch |
| Šířka | 6.1 mm | Šířka (v palcích) | 0.2402 inch |
| Čistá hmotnost | 14.13 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Specifikace systému

| | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------------|----|
| Nutná koncová deska | Ano | Počet potenciálů | 1 |
| Počet úrovní | 1 | Počet svěrných bodů na úroveň | 1 |
| Úrovně propojené interně | Ne | PE připojení | Ne |
| N-funkce | Ne | PE funkce | Ne |
| Funkce PEN | Ne | | |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------|----------|------------------------------|--------------|
| Základní materiál | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Barva provozních prvků | Oranžová | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |

CSA data hodnocení

| | | | |
|--------------------------|--------|-------------------------|-----------------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 8 AWG | Velikost napětí C (CSA) | 600 V |
| Velikost proudu C (CSA) | 37 A | Č. osvědčení (CSA) | 227442-80219640 |
| Velikost napětí D (CSA) | 600 V | Velikost proudu D (CSA) | 5 A |
| Průřez vodiče min. (CSA) | 22 AWG | | |

Další technická data

| | | | |
|-----------------|---------|---------------------------------------|----|
| Otevřené strany | pravá | Přichytka | Ne |
| Typ upevnění | clip-in | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
| Typ montáže | TS 35 | | |

Data hodnocení

| | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|-------|
| Jmenovitý průřez | 6 mm ² | Jmenovité napětí | 800 V |
| Jmenovité DC napětí | 800 V | Jmenovitý proud | 41 A |

APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

| | | | |
|-----------------------------------|------|--|---------|
| Proud při maximu vodičů | 41 A | Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 0.78 mΩ |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV | Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 1.31 mW |
| Kategorie rázového napětí | III | Závažnost znečištění | 3 |

UL data hodnocení

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) | 8 AWG | Velikost napětí B (cURus) | 600 V |
| Velikost napětí D (cURus) | 600 V | Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
| Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) | 22 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) | 22 AWG |
| Velikost proudu B (cURus) | 37 A | Velikost napětí C (cURus) | 600 V |
| Velikost proudu C (cURus) | 37 A | Velikost proudu D (cURus) | 5 A |
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) | 8 AWG | | |

Vodiče k upevnění (další připojení)

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Typ připojení, další připojení | Ize zapojit |
|--------------------------------|-------------|

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|
| Měřidlo podle IEC 60947-1 | A5 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 8 |
| Směr připojení | vrchol | Délka odizolování | 12 mm |
| Typ připojení | PUSH IN | Počet připojení | 2 |
| Upínací rozsah, max. | 10 mm ² | Upínací rozsah, min. | 0.34 mm ² |
| Velikost nože | 1,0 x 5,5 mm | Průřez propojení AWG, min. | AWG 22 |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 6 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0.34 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 6 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0.34 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 10 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0.34 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 6 mm ² | Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 0.34 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 6 mm ² | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0.34 mm ² |


Všeobecně

| | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------|--------|
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 8 | Průřez propojení AWG, min. | AWG 22 |
|----------------------------|-------|----------------------------|--------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 | | |

Nákresy



APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 6N/10 | Verze |
| Číslo | 2733970000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 78.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675066811 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 6N/10 BL | Verze |
| Číslo | 2786910000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 78.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675064602 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 6N/2 | Verze |
| Číslo | 1985740000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 13.7 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370362 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 6N/2 BL | Verze |
| Číslo | 1985830000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 13.7 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370232 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 6N/20 | Verze |
| Číslo | 2810820000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 4.95 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675283430 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 6N/3 | Verze |
| Číslo | 1985760000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 21.8 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370263 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 6N/3 BL | Verze |
| Číslo | 1985840000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 21.8 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370379 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 6N/4 | Verze |
| Číslo | 1985780000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 29.9 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370287 | |
| Množství | 60 ST | |

APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 6N/4 BL | Verze |
| Číslo | 1985850000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 29.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370447 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 6N/6 | Verze |
| Číslo | 2733950000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 46.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675066699 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 6N/6 BL | Verze |
| Číslo | 2786890000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 46.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675064572 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 6N/7 | Verze |
| Číslo | 2733960000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 54.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675066804 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 6N/7 BL | Verze |
| Číslo | 2786900000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 54.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675064596 | |
| Množství | 20 ST | |

Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | AEB 35 SC/1 | Verze |
| Číslo | 1991920000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | AEB 35 SC/1 BK | Verze |
| Číslo | 2475310000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | AEB 35 SC/1 RM | Verze |
| Číslo | 3112300000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099987196413 | |
| Množství | 50 ST | |

APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | AEB 35 SCL/1 RM | Verze |
| Číslo | 3112310000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099987 196420 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 | Verze |
| Číslo | 2661280000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Verze |
| Číslo | 2661300000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Verze |
| Číslo | 2661290000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Množství | 20 ST | |

Koncové a předělové desky



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Typ | AEP 2C 6 | Verze |
| Číslo | 1991970000 | Řada A, Bočnice |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118376692 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | AEP 2C 6 BL | Verze |
| Číslo | 1991950000 | Řada A, Bočnice |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118376739 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | AEP 2C 6 OR | Verze |
| Číslo | 2052520000 | Řada A, Bočnice |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118412123 | |
| Množství | 50 ST | |

Příslušenství

www.weidmueller.com

Zástrčky



Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | APGCE | Verze |
| Číslo | 1514490000 | Kódovací prvek (svorka), Wemid, Oranžová, Šířka: 3.3 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118321906 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6 L BK | Verze |
| Číslo | 3002500000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903371 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6 L BL | Verze |
| Číslo | 3002490000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903364 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6 L GN | Verze |
| Číslo | 3002480000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903357 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6 L OR | Verze |
| Číslo | 3002520000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903395 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6 L RD | Verze |
| Číslo | 3002510000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903388 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6 MI BK | Verze |
| Číslo | 3002450000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903326 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6 MI BL | Verze |
| Číslo | 3002440000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903319 | |
| Množství | 50 ST | |

APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | APG 6 MI GN | Verze |
| Číslo | 3002430000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903302 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6 MI OR | Verze |
| Číslo | 3002470000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903340 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6 MI RD | Verze |
| Číslo | 3002460000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903333 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6 R BK | Verze |
| Číslo | 3002380000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903272 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6 R BL | Verze |
| Číslo | 3002370000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903265 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6 R GN | Verze |
| Číslo | 3002350000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903258 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6 R OR | Verze |
| Číslo | 3002400000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903296 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6 R RD | Verze |
| Číslo | 3002390000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986903289 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | APG 6/10 | Verze |
| Číslo | 2829070000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 10, Béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675382782 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | APG 6/2 | Verze |
| Číslo | 2882750000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 2, Béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675758273 | |
| Množství | 25 ST | |

APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | APG 6/3 | Verze |
| Číslo | 2882690000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 3, Běžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675758211 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | APG 6/4 | Verze |
| Číslo | 2829060000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 4, Běžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675382768 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | APG 6/5 | Verze |
| Číslo | 2882700000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 5, Běžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675758228 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | APG 6/6 | Verze |
| Číslo | 2882710000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 6, Běžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675758235 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | APG 6/7 | Verze |
| Číslo | 2882720000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 7, Běžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675758242 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | APG 6/8 | Verze |
| Číslo | 2882730000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 8, Běžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675758259 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | APG 6/9 | Verze |
| Číslo | 2882740000 | Konektor, 6 mm ² , 800 V, 41 A, Počet pólů: 9, Běžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675758266 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | APG 6/1 | Verze |
| Číslo | 2762320000 | Konektor, 6 mm ² , 500 V, 30 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675021322 | |
| Množství | 50 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|---|--|
| Typ | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | Verze | |
| Číslo objednávky | 1276300000 | Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, 2 mm ² , Počet připojení: 2, Počet pólů: 1, Šířka: 9 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | | |
| Množství | 20 ST | | |