

CMA-A20-75-1A-1-1,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zásuvné transformátory proudu

Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 75 A, Sekundární proud, max.: 1 A, Zátěž: 1.5 VA, Tolerance class: 1
Číslo objednávky	3008220000
Typ	CMA-A20-75-1A-1-1,5VA
GTIN (EAN)	4099986909472
Množství	1 items
Výrobce	ENTES Elektronik

CMA-A20-75-1A-1-1,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	57 mm	Hloubka (v palcích)	2.2441 inch
Výška	65 mm	Výška (v palcích)	2.5591 inch
Šířka	47 mm	Šířka (v palcích)	1.8504 inch
Čistá hmotnost	250 g		

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS Vyhovující
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Elektrické vlastnosti

Tolerance class	1	Sekundární proud	0...1 A
Zátěž	1.5 VA	Primární proud	75 A

Technické údaje

Stupeň krytí	IP20	Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud	1,2 x Ijmen.
Jmenovitý kmitočet	50 / 60 Hz	Itepelný	

Koordinace izolace

Tolerance class	1	Izolační napětí	3 kV / 1 min
-----------------	---	-----------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-A20-75-1A-1-1,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

