

## CMA-A20-200-1A-0,5-5VA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



### Zásuvné transformátory proudu

Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 200 A, Sekundární proud, max.: 1 A, Zátěž: 5 VA, Tolerance class: 0,5
Číslo objednávky	<a href="#">3008260000</a>
Typ	CMA-A20-200-1A-0,5-5VA
GTIN (EAN)	4099986909519
Množství	1 items
Výrobce	ENTES Elektronik

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	57 mm	Hloubka (v palcích)	2.2441 inch
Výška	65 mm	Výška (v palcích)	2.5591 inch
Šířka	47 mm	Šířka (v palcích)	1.8504 inch
Čistá hmotnost	250 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	------------------	---------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Elektrické vlastnosti

Tolerance class	0,5	Sekundární proud	0...1 A
Zátěž	5 VA	Primární proud	200 A

## Technické údaje

Stupeň krytí	IP20	Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud I <sub>tepelný</sub>	1,2 x I <sub>jmen.</sub>
Jmenovitý kmitočet	50 / 60 Hz		

## Koordinace izolace

Tolerance class	0,5	Izolační napětí	3 kV / 1 min
-----------------	-----	-----------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

