

CMA-A30-300-1A-0,5-5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zásuvné transformátory proudu

Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 300 A, Sekundární proud, max.: 1 A, Zátěž: 5 VA, Tolerance class: 0,5
Číslo objednávky	3008280000
Typ	CMA-A30-300-1A-0,5-5VA
GTIN (EAN)	4099986909533
Množství	1 items
Výrobce	ENTES Elektronik

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	45 mm	Hloubka (v palcích)	1.7716 inch
Výška	78 mm	Výška (v palcích)	3.0709 inch
Šířka	67 mm	Šířka (v palcích)	2.6378 inch
Čistá hmotnost	250 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	------------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Elektrické vlastnosti

Tolerance class	0,5	Sekundární proud	0...1 A
Zátěž	5 VA	Primární proud	300 A

Technické údaje

Stupeň krytí	IP20	Přesnost měření	Třída 0,5
Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud I _{tepelný}	1.2 x I _{sub>rated</sub>}	Jmenovitý kmitočet	50 / 60 Hz

Koordinace izolace

Tolerance class	0,5	Izolační napětí	3 kV / 1 min
-----------------	-----	-----------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

