

**SK SW SAKS3 GZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Šroubovací víko (svorka)   |
| Číslo objednávky | <a href="#">3008770000</a> |
| Typ              | SK SW SAKS3 GZ             |
| GTIN (EAN)       | 4032248012213              |
| Množství         | 625 items                  |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |             |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Výška          | 22.5 mm | Výška (v palcích) | 0.8858 inch |
| Šířka          | 11.5 mm | Šířka (v palcích) | 0.4528 inch |
| Čistá hmotnost | 4.03 g  |                   |             |

## Teploty

|                               |                |                               |                |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Okolní teplota                | -60 °C...85 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C         | Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C         |

## Shoda produktu s prostředím

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | 2271d192-8075-4357-bb89-e898588622a3 |

## Údaje materiálu

|                   |    |         |       |
|-------------------|----|---------|-------|
| Základní materiál | PA | Barevný | černá |
|-------------------|----|---------|-------|

## Další technická data

|              |               |             |               |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Typ upevnění | Příšroubováno | Typ montáže | Příšroubováno |
|--------------|---------------|-------------|---------------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |