


SM-DT 27/27 MC SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zákazníky z potravinářského průmyslu podporujeme řešeními detekovatelného značení k zajištění vysokých standardů vyžadovaných v konceptu HACCP. Díky kovové vložce mohou naše detekovatelné karty MultiCard být spolehlivě rozpoznány pomocí detektorů kovu a rentgenovými detektory. To minimalizuje riziko kontaminace během výrobního procesu. Maximální bezpečnost je zajištěna díky důležitým vlastnostem produktu, jako je odolnost proti korozi a vyšší odolnost proti UV záření ve vnitřním prostředí a odolnost proti vysokým teplotám. Tyto vlastnosti jsou pravidelně testovány a potvrzeny v naší vlastní akreditované laboratoři. Není vhodné pro přímý kontakt s potravinami.

- Detekovatelné pomocí kovových a rentgenových detektorů
- Vizuálně rozpoznatelné díky modré barvě
- Kovová vložka odolná proti korozi
- Jasně a odolně zobrazení tisku
- K dispozici v různých verzích pro širokou škálu požadavků na označení

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Číslo objednávky | 3008950000 |
| Typ | SM-DT 27/27 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4099986911543 |
| Množství | 12 items |

SM-DT 27/27 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 1.2 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0472 inch |
| Výška | 27 mm | Výška (v palcích) | 1.063 inch |
| Šířka | 27 mm | Šířka (v palcích) | 1.063 inch |
| Čistá hmotnost | 1.46 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
|-------------------------|--------------|

Shoda produktu s prostředím

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky | |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% | |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně | 0.014 kg CO2 eq. |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Verze | Ize zapojit | Šířka | 27 mm |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | Barevný | Modrá |
| Halogen | Ne | Základní materiál | Polyamid 66 |
| Tištěné znaky | Vyžaduje soubor M-Print PRO | Zjistitelný v souladu s Rondotest | 4.7 mm Al |
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C | | |

Značky na přístroje

| | |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |