

## CB-DT 98/2.5 BL


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



S našimi detekovatelnými značkovacími řešeními podporujeme zákazníky z potravinářského a nápojového průmyslu při zajišťování vysokých standardů požadovaných v rámci konceptu HACCP. Díky kovové vložce jsou naše detekovatelné stahovací pásy spolehlivě identifikovány kovovými a rentgenovými detektory. Identifikace minimalizuje riziko kontaminace během procesu výroby potravin. Karty MultiCard poskytují maximální bezpečnost díky vlastnostem, jako je odolnost proti korozi. Pravidelně kontrolujeme a potvrzujeme bezpečnostní vlastnosti v naší akreditované laboratoři. Skutečná barva se může lišit, odstín nemá vliv na charakteristiku produktu. Nevhodné pro přímý kontakt s potravinami.

- Detekovatelné pomocí kovových a rentgenových detektorů
- Vizuálně rozpoznatelné díky modré barvě
- Kovová vložka odolná proti korozi

## Všeobecné objednávací údaje

Číslo objednávky	3012620000
Typ	<a href="#">CB-DT 98/2.5 BL</a>
GTIN (EAN)	4099986921863
Množství	100 items

## CB-DT 98/2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0394 inch
Výška	98 mm	Výška (v palcích)	3.8583 inch
Šířka	2.5 mm	Šířka (v palcích)	0.0984 inch
Čistá hmotnost	1 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ne	Pro znovuotevření	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB, UL 94	Halogen	Ne
Základní materiál	PA 6.6	Pevnost v tahu	80 N
Průměr svazku, max.	21 mm	Pevnost v tahu (síla v librách)	18 lbf
Zjistitelný v souladu s Rondotest	4.7 mm Al	Průměr svazku, min.	1 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Drawings**

