


CB-DT 365/7.5 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

S našimi detekovatelnými značkovacími řešeními podporujeme zákazníky z potravinářského a nápojového průmyslu při zajišťování vysokých standardů požadovaných v rámci konceptu HACCP. Díky kovové vložce jsou naše detekovatelné stahovací pásy spolehlivě identifikovány kovovými a rentgenovými detektory. Identifikace minimalizuje riziko kontaminace během procesu výroby potravin. Karty MultiCard poskytují maximální bezpečnost díky vlastnostem, jako je odolnost proti korozi. Pravidelně kontrolujeme a potvrzujeme bezpečnostní vlastnosti v naší akreditované laboratoři. Skutečná barva se může lišit, odstín nemá vliv na charakteristiku produktu. Nevhodné pro přímý kontakt s potravinami.

- Detekovatelné pomocí kovových a rentgenových detektorů
- Vizuálně rozpoznatelné díky modré barvě
- Kovová vložka odolná proti korozi

Všeobecné objednávací údaje

Číslo objednávky	3012740000
Typ	CB-DT 365/7.5 BL
GTIN (EAN)	4099986921924
Množství	100 items

CB-DT 365/7.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0394 inch
Výška	365 mm	Výška (v palcích)	14.3701 inch
Šířka	7.5 mm	Šířka (v palcích)	0.2953 inch
Čistá hmotnost	1 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ne	Pro znovuotevření	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	UL 94, HB	Halogen	Ne
Základní materiál	PA 6.6	Pevnost v tahu	540 N
Průměr svazku, max.	100 mm	Pevnost v tahu (síla v librách)	121 lbf
Zjistitelný v souladu s Rondotest	4.7 mm Al	Průměr svazku, min.	8 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Drawings

