

Rozvod energie pomocí kabelů s průřezem 1,5 až 6 mm².
Napájení / odbočka ve tvaru T s PUSH IN připojením (0,5 až 10 mm) a/nebo zásuvným připojením (0,5 až 4 mm).
Barevná označení zajišťují jednoznačné přiřazení vodičů.

- Napájení
- Rozvod energie
- Větvení napájení

Všeobecné objednací údaje

Verze	, Distribuce, 800 , IP20, Polyamid, PUSH IN,Počet kontaktů (text): 5
Číslo objednávky	3021780000
Typ	PTSI 4 DCM
GTIN (EAN)	4099986937840
Množství	1 items

PTSI 4 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	55 mm	Hloubka (v palcích)	2.1654 inch
Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3.3464 inch
Šířka	57 mm	Šířka (v palcích)	2.2441 inch
Čistá hmotnost	100 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...55 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Svěrná schopnost, připojení PUSH IN

Počet pólů	5
------------	---

Všeobecné údaje

Izolační materiál	Polyamid	Silikon	Ne
Barevný	černá	Stupeň krytí	IP20
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Typ montáže	Zapojeno
Funkce	Distribuce	Může být kódováno	Kódováno na PE+ GND
Zkušební místo	2 mm	Typ napětí	DC
Počet kontaktů (text)	5	Počet připojení / pól	1
Metoda připojení vodiče	PUSH IN	Kazetová pojistka	6.3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Směr výstupu vodiče	90°	Držák pojistky (držák kazety)	otočné

Svěrná schopnost

Data připojení - kontaktní prvek odbočení / napájení	Metoda připojení vodiče	PUSH IN		
	Rozměr čepele skoby provozovaného nástroje	3,0 x 0,5 mm		
	Délka odizolování	12.00 mm		
	Počet pólů	5		
	Průřez připojení vodiče, pevný, max.	4 mm ²		
	Průřez připojení vodičů, pevný, min.	0.50 mm ²		
	Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.	4.00 mm ²		
	Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.	0.50 mm ²		
	Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.	4.00 mm ²		
	Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.	0.50 mm ²		
	Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, max.	4.00 mm ²		
	Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, min.	0.50 mm ²		
	Průřez připojení vodičů s koncovkou	Typ koncovky vodiče	12 mm s plastovou přírubou	
		Standardní	DIN 46228/4	
		Průřez, min.	0.5 mm ²	
		Průřez, max.	4 mm ²	
		Typ koncovky vodiče	12 mm s plastovou přírubou	
Standardní		DIN 46228/4		
Průřez, min.		0.5 mm ²		
Průřez, max.		4 mm ²		
Typ koncovky vodiče	8 mm s plastovou přírubou			
	Standardní	DIN 46228/4		

Technické údaje



Průřez, min.	0.5 mm ²
Průřez, max.	4 mm ²
Typ koncovky vodiče	8 mm s plastovou přírubou
Standardní	DIN 46228/4
Průřez, min.	0.5 mm ²
Průřez, max.	4 mm ²
Typ koncovky vodiče	Zdvojené koncovky
Průřez, min.	0.5 mm ²
Průřez, max.	4 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Nákresy

PTB



PTSI 4 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pojistka



Jako příslušenství pro naše široké portfolio produktů se svorkami pojistek nabízíme také vhodné pojistkové vložky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturní pojistky) pro ochranu zařízení (5x20 mm až 10x38 mm, pojistkové vložky E 14 až E 18, jakož i automobilové pojistky a automatické jističe. Měřicí kroužky pro držáky pojistky doplňují celkové portfolio.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GZ 0.5A/F	Verze
Číslo	1460580000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.5 A, G-Si. 6,3 x 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118266603	
Množství	10 ST	
Typ	GZ 1.0A/F	Verze
Číslo	1460590000	Miniaturní pojistka, mžikový, 1 A, G-Si. 6,3 x 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118266634	
Množství	10 ST	
Typ	GZ 10.0A/F	Verze
Číslo	1460640000	Miniaturní pojistka, mžikový, 10 A, G-Si. 6,3 x 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118266801	
Množství	10 ST	
Typ	GZ 12.5A/F	Verze
Číslo	1460650000	Miniaturní pojistka, mžikový, 12.5 A, G-Si. 6,3 x 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118266627	
Množství	10 ST	
Typ	GZ 2.0A/F	Verze
Číslo	1460600000	Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 6,3 x 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118266719	
Množství	10 ST	
Typ	GZ 3.0A/F	Verze
Číslo	1460610000	Miniaturní pojistka, mžikový, 3 A, G-Si. 6,3 x 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118266702	
Množství	10 ST	
Typ	GZ 5.0A/F	Verze
Číslo	1460620000	Miniaturní pojistka, mžikový, 5 A, G-Si. 6,3 x 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118266610	
Množství	10 ST	
Typ	GZ 7.0A/F	Verze
Číslo	1460630000	Miniaturní pojistka, mžikový, 7 A, G-Si. 6,3 x 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118266726	
Množství	10 ST	