


PT6 DCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rozvod energie pomocí kabelů s průřezem 1,5 až 6 mm².
Napájení / odbočka ve tvaru T s PUSH IN připojením (0,5 až 10 mm) a/nebo zásuvným připojením (0,5 až 4 mm).
Barevná označení zajišťují jednoznačné přiřazení vodičů.

- Napájení
- Rozvod energie
- Větvení napájení

Všeobecné objednací údaje

Verze	Prvek kontaktu FieldPower®, DC, IP20, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Počet kontaktů (text): 5
Číslo objednávky	3022850000
Typ	PT6 DCM
GTIN (EAN)	4099986942066
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	54 mm	Hloubka (v palcích)	2.126 inch
Výška	139.5 mm	Výška (v palcích)	5.4921 inch
Šířka	61.5 mm	Šířka (v palcích)	2.4213 inch
Čistá hmotnost	196 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...55 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Všeobecné údaje

Izolační materiál	Polyamid	Silikon	Ne
Barevný	Šedá	Stupeň krytí	IP20
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Může být kódováno	Kódováno na PE+ GND
Typ napětí	DC	Počet kontaktů (text)	5
Počet připojení / pól	1	Metoda připojení vodiče	Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN
Typ připojení 2	Zástrčka FieldPower® PTS 4, PTDS4		

Svěrná schopnost

Data připojení - kontaktní prvek odbočení / napájení	Metoda připojení vodiče	PUSH IN	
	Rozměr čepele skoby provozovaného nástroje	0,6 x 3,5 mm	
	Počet pólů	5	
	Průřez připojení vodiče, pevný, max.	6 mm²	
	Průřez připojení vodičů, pevný, min.	0.50 mm²	
	Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.	6.00 mm²	
	Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.	0.50 mm²	
	Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.	10.00 mm²	
	Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.	0.50 mm²	
	Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, max.	6.00 mm²	
	Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, min.	0.50 mm²	
	Průřez připojení vodičů s koncovkou	Typ koncovky vodiče	12 mm s plastovou přírubou
		Standardní	DIN 46228/4
		Průřez, min.	0.5 mm²
		Průřez, max.	6 mm²
		Typ koncovky vodiče	12 mm s plastovou přírubou
		Standardní	DIN 46228/4
		Průřez, min.	0.5 mm²
		Průřez, max.	6 mm²
		Typ koncovky vodiče	8 mm s plastovou přírubou
		Standardní	DIN 46228/4
		Průřez, min.	0.5 mm²
		Průřez, max.	6 mm²
		Typ koncovky vodiče	8 mm s plastovou přírubou
		Standardní	DIN 46228/4
		Průřez, min.	0.5 mm²
		Průřez, max.	6 mm²



Technické údaje

Data připojení - kontaktní prvek napájecí sběrnice		Typ koncovky vodiče	Zdvojené koncovky
		Průřez, min.	0.5 mm ²
		Průřez, max.	6 mm ²
	Počet pólů	5	
	Metoda připojení vodiče	Připojení s odstraněním izolace (IDC)	
	Rozměr čepele skoby provozovaného nástroje	0,6 x 3,5 mm	
	Počet pólů	5	
	Průřez připojení vodiče, pevný, max.	6 mm ²	
	Průřez připojení vodičů, pevný, min.	1.50 mm ²	
	Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.	6.00 mm ²	
	Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.	2.50 mm ²	
	Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.	6.00 mm ²	
	Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.	2.50 mm ²	
	Počet pólů	5	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-14-25-90
ECLASS 15.0	27-14-25-90		

PT6



Příslušenství

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 12/6 MC NE WS	Verze
Číslo	1609900000	WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
objednávky		Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4008190203467	
Množství	600 ST	

Nářadí



Odstraňovač pláště PVC kabelů


Všeobecné objednací údaje

Typ	AM 16	Verze
Číslo	9204190000	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248608133	
Množství	1 ST	

Typ	AM 25	Verze
Číslo	9001540000	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190138271	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Plochý šroubovák




Plochý šroubovák s kulatou hlaví SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	2749340000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895568	
Množství	1 ST	

Křížový šroubovák, Pozidriv



Křížový šroubovák, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, výstup podle ISO 8764/1-PZ, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDK PZ2 X 100	Verze
Číslo	2749450000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 6 mm, 100 mm, Tloušťka čepele (A): 2
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895674	
Množství	1 ST	

Uvolnění napětí



Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®. Kabelové ucpávky, lišty svorkovnic, uzamykací prvky a mnoho dalšího.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZE PTSC 3X27 PT6	Verze
Číslo	2370760000	Uvolnění napětí, Polyamid 66, Odlehčení tahu pro energetickou sběrnici kontaktního prvku PT6, Pro průměr kabelu 15 - 17 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248991075	
Množství	100 ST	
Typ	ZE SE PTSC 3X27 PT6	Verze
Číslo	2370770000	Uvolnění napětí, Polyamid 66, Odlehčení tahu pro boční vstup kontaktního prvku PT6, Pro průměr kabelu 15 - 17 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248991082	
Množství	100 ST	

Zásuvný konektor



Rozvod energie pomocí kabelů s průřezem 1,5 až 6 mm². Napájení / odbočka ve tvaru T s PUSH IN připojením (0,5 až 10 mm) a/nebo zásuvným připojením (0,5 až 4 mm). Barevná označení zajišťují jednoznačné přiřazení vodičů.

- Napájení
- Rozvod energie
- Větvení napájení

Všeobecné objednací údaje

Typ	PTS 4 DCM	Verze
Číslo	3020950000	Zásuvný konektor Field Power®, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Počet kontaktů (text): 5
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986937192	
Množství	10 ST	
Typ	PTDS 4 DCM	Verze
Číslo	3021770000	Zásuvný konektor Field Power®, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Počet kontaktů (text): 5
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986937833	
Množství	10 ST	