

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Konstrukční řady H jsou ideální pro mobilní osvětlení pracovních prostor. Všechny tmavé plochy lze osvětlit díky jednoduché manipulaci a zabudovanému dobíjecímu akumulátoru. Baterii lze rychle a snadno dobít pomocí dodaného kabelu. Pracovní lampa poskytuje mobilní osvětlení až do 6500 K.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	3031110000
Typ	WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC
GTIN (EAN)	4099986975743
Množství	1 items

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	17.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.7008 inch
Výška	89 mm	Výška (v palcích)	3.5039 inch
Šířka	23.1 mm	Šířka (v palcích)	0.9094 inch
Čistá hmotnost	40 g		

Teploty

Provozní teplota -10 - 35°C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS Vyhovující
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu Hliník Materiál koncových víček PC

Technické specifikace kabelu

Materiál kabelu PC Hlavní materiál krytu Hliník
Délka kabelu 0.5 m

Všeobecné technické údaje

Typ připojení	USB C	Tvar LED modulu	Kulatý
Počet LED	1	Barva světla (CCT)	6500K, 5000K
Světelnost	300 lm	Slaboproud	300 lm
Úhel výstupu	120 °	Odolnost proti nárazu	IK07
Stupeň krytí	IPX3	Třída účinnosti (podle EU vyhlášky č. 874/2012)	Not required

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

