

**POWERCRIMPER VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Racionalizace krimpovacích procesů si žádá stále více automatizace jednotlivých kroků. „Optimalizace doby instalace“ je to, co bude trh budoucnosti vyžadovat od svých strategických partnerů.

Automatické stroje umožňující racionální zpracování vodičů představují odpověď na požadavky budoucnosti. Všestrannost a funkčnost jsou rozhodujícími faktory pro zákazníka.

Se svou rozsáhlou řadou automatizovaných strojů nabízí společnost Weidmüller profesionální a efektivní řešení přípravy a zpracování kabelů.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Automatické přístroje, Krimpovací stroj
Číslo objednávky	<a href="#">3032890000</a>
Typ	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	409998698539 1
Množství	1 items

## POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	300 mm	Hloubka (v palcích)	11.811 inch
Výška	220 mm	Výška (v palcích)	8.6614 inch
Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7.4803 inch
Čistá hmotnost	9000 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6a, 6b, 6c, 7c1
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Automatické nalisování koncovek

Hlavice	elektrické	Doba pulzu	přibližně 1 s
Průřez koncovek, max.	6 mm <sup>2</sup>	Průřez koncovek, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, max.	6 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Délka nalisování koncovek	12 mm	Spotřební materiál	S plastovým límcem a bez ní, volná kabelová oka, pro volně ložené izolované kabelové koncovky
Elektrické připojení	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Délka vsazení	38 mm
Krimpovací rozsah	0.5 - 6.00 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**POWERCRIMPER VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Nákresy**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Příslušenství / náhradní díly

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	ADAPTER PCV HTO	Verze
Číslo	<a href="#">3064900000</a>	Automatické přístroje, Krimpovací stroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987058353	
Množství	1 ST	
Typ	EINSATZPAAR PZ 16E	Verze
Číslo	<a href="#">9012640000</a>	16mm <sup>2</sup> , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190114831	
Množství	1 ST	
Typ	EINSATZPAAR PZ 6/5	Verze
Číslo	<a href="#">9011620000</a>	6mm <sup>2</sup> , Lichoběžníkové krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190207939	
Množství	1 ST	
Typ	ERTE ES PZ ZH 16	Verze
Číslo	<a href="#">9054580000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248052493	
Množství	1 ST	
Typ	STORAGEBOX PCV	Verze
Číslo	<a href="#">3043810000</a>	Automatické přístroje, Krimpovací stroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987017084	
Množství	1 ST	
Typ	ADAPTER PCV HTO	Verze
Číslo	<a href="#">3064900000</a>	Automatické přístroje, Krimpovací stroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987058353	
Množství	1 ST	
Typ	EINSATZPAAR PZ 16E	Verze
Číslo	<a href="#">9012640000</a>	16mm <sup>2</sup> , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190114831	
Množství	1 ST	
Typ	EINSATZPAAR PZ 6/5	Verze
Číslo	<a href="#">9011620000</a>	6mm <sup>2</sup> , Lichoběžníkové krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190207939	
Množství	1 ST	

## POWERCRIMPER VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	ERTE ES PZ ZH 16	Verze
Číslo	<a href="#">9054580000</a>	
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248052493	
Množství	1 ST	
Typ	STORAGEBOX PCV	Verze
Číslo	<a href="#">3043810000</a>	Automatické přístroje, Krimpovací stroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987017084	
Množství	1 ST	