

THM WO 15/70 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termo-transferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	3034840000
Typ	THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4099986991729
Množství	500 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.001 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2.7559 inch
Čistá hmotnost	112 g		

Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	Typ tisku	prázdný
Verze	Samolepicí	Šířka	70 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	150 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Barevný	Bílá
Halogen	Ne	Základní materiál	Polyesterová fólie
Tištěné znaky	bez	Velikost pole na označení	30 x 15 mm
Schválení podle UL 969	Ano	Počet na roli	500

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	120 mm²
Průřez vodiče, min.	0.75 mm²	Vnější prům. vodiče, max.	12.7 mm
Vnější prům. vodiče, min.	9.6 mm	Vnější prům. vodiče	9.6 - 12.7 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		