Datový list

THM WO 25.4/95.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	3034870000
Typ	THM WO 25.4/95.2 WS
GTIN (EAN)	4099986991750
Množství	1000 items

Datový list

THM WO 25.4/95.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.001 inch
Výška	25.4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Šířka	95.2 mm	Šířka (v palcích)	3.748 inch
Čistá hmotnost	421 g		

Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	Barva materiálu podle kódu odporu	9
Typ tisku	prázdný	Verze	Samolepicí
Šířka	95.2 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyesterová fólie	Tištěné znaky	bez
Velikost pole na označení	25.4 x 25.4 mm	Schválení podle UL 969	Ano
Počet na roli	1000		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	400 mm²
Průřez vodiče, min.	0.75 mm²	Vnější prům. vodiče, max.	22.3 mm
Vnější prům. vodiče, min.	8.1 mm	Vnější prům. vodiče	8.1 - 22.3 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		