


THM WO 50.8/150 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termo-transferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	3034880000
Typ	THM WO 50.8/150 BL
GTIN (EAN)	4099986991767
Množství	500 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.001 inch
Výška	50.8 mm	Výška (v palcích)	2 inch
Šířka	150 mm	Šířka (v palcích)	5.9055 inch
Čistá hmotnost	610 g		

Obecné údaje

Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	Barva materiálu podle kódu odporu	6
Typ tisku	prázdný	Verze	Samolepicí
Šířka	150 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty, max.	125 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Modrá	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyesterová fólie	Tištěné znaky	bez
Velikost pole na označení	25.4 x 50.8 mm	Počet na roli	500

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	500 mm²
Průřez vodiče, min.	0.75 mm²	Vnější prům. vodiče, max.	39.7 mm
Vnější prům. vodiče	39.7 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		