

PV-WM4C-T-4/6M-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WM4 C fotovoltaické konektory

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm² a 6 mm²
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy IEC 62852
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, DC verze
Číslo objednávky	3035660000
Typ	PV-WM4C-T-4/6M-
GTIN (EAN)	4099986994553
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E548140

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	19.29 g
----------------	---------

Technické údaje

Vnější průměr kabelu, max.	7 mm	Vnější průměr kabelu, min.	5.5 mm
Schválení	UL	Průřez vodiče, max.	6 mm ²
Průřez vodiče, min.	4 mm ²	Stupeň krytí	IP65, IP67, IP 2x otevřené
Závažnost znečištění	3 (2 vně utěsněného prostoru)	Jmenovité napětí	1500 V DC (IEC)
Vnější závit	M 16	Jmenovitý proud	35 A

Záruka

Časový interval	2 roky
-----------------	--------

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Please order contacts separately
----------------------	----------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV-WM4C-T-4/6M-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednací údaje

Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV	Verze	
Číslo	1204280000	Insert	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248987030		
Množství	1 ST		

... pro fotovoltaické zásuvné konektory



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTF PV WM4	Verze	
Číslo	1222870000	Fotovoltaika, Nástroj k nalisování fotovoltaických kontaktů,	
objednávky		Mechanické, bez vyměnitelných vložek	
GTIN (EAN)	4050118006254		
Množství	1 ST		

PV-WM4C-T-4/6M-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství



Ochranný kryt proti prachu „Dustcap VSSO“ chrání solární konektory Weidmüller a typ 4 před prachem a nečistotami.

„SafetyClip“ chrání konektory společnosti Weidmüller před neúmyslným otevřením a lze je otevřít pouze pomocí speciálního všestranného nástroje.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSSO WM4 C	Verze
Číslo	1254870000	Fotovoltaika, Plochý design
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118047479	
Množství	100 ST	

Multi-Tool PV Set



With the Víceúčelový nástroj společnosti Weidmüller - multifunkční nástroj na zpracování PV solárních konektorů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PV-WM4C-T-TOOL	Verze
Číslo	3035720000	Fotovoltaika, Provozní nástroj, Nástroj na uvolnění
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986994591	
Množství	1 ST	

Samčí kontakty



WM4 C fotovoltaické konektory

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm² a 6 mm²
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy IEC 62852
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

PV-WM4C-T-4/6M-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SFKO WM4 C BT	Verze
Číslo objednávky	1530680000	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Kontakt
GTIN (EAN)	4050118335279	
Množství	100 ST	
Typ	SFKO WM4 C RL	Verze
Číslo objednávky	1530780000	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Kontakt
GTIN (EAN)	4050118335484	
Množství	4500 ST	