



Vestavný systém PROCON-WEB lze snadno nainstalovat do systému u-OS prostřednictvím správce aplikací. Pro implementaci optimálního webového HMI řešení nabízí vestavný systém PROCON-WEB následující funkce:

- Správa uživatelů na základě rolí a práv
- Rozsáhlé alarmy
- předdefinované ovládací prvky, jako jsou tlačítka, posuvníky, textová pole nebo oblasti obrazu
- výkonné složitější ovládací prvky, jako jsou prvky iframe, grafy a tabulky
- flexibilní skriptování pro maximální flexibilitu
- Funkce Historie pro ukládání a vizualizaci historických dat
- připojení k řídicí jednotce prostřednictvím komunikačního ovladače

### Všeobecné objednávací údaje

Verze	Vizualizační software, Platforma pro systém runtime: u-OS compatible devices, Počet proměnných procesu, max.: 250, Počet zařízení HMI, max.: 2
Číslo objednávky	<a href="#">3038630000</a>
Typ	U-OS-PWEB-ES-RT-250/2
Množství	ST

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost 0 g

**Shoda produktu s prostředím**Stav souladu se směrnicí RoHS Není ovlivněno  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Požadavky na systém**Operační systém u-OS Požadované minimální dostupné místo na disku 0.1 GB  
Minimální potřebná paměť (RAM) 0.1 GB**Funkce modulu runtime**

Počet zařízení HMI, max. 2

**Informace o licenci**

Počet proměnných procesu, max. 250

**Klasifikace**ETIM 8.0 EC001416 ETIM 9.0 EC001416  
ETIM 10.0 EC001416 ECLASS 14.0 27-24-25-02  
ECLASS 15.0 27-24-25-02