Datový list

IE-FC-SFPP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jedi-
ném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete
si vybrat z široké řady datových, signálových a napáje-
cích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní
a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které
zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity
budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém
FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí
tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje poža-
davky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Jednotlivý rám, Plastový rám a kryt, Zajištění ovládacího knoflíku
Číslo objednávky	3041950000
Typ	IE-FC-SFPP-KNOB
GTIN (EAN)	4099987013147
Množství	1 items

Datový list

IE-FC-SFPP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	CE

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	27.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.0827 inch
Výška	134 mm	Výška (v palcích)	5.2756 inch
Šířka	67 mm	Šířka (v palcích)	2.6378 inch
Tloušťka stěny, min.	1 mm	Tloušťka stěny, max.	5 mm
Čistá hmotnost	322.53 g		

Teploty

Skladovací teplota		Provozní teplota	-40 °C...70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ produktu	Jednotlivý rám, Plastový rám a kryt, Zajištění ovládacího knoflíku	Stupeň krytí	IP65, v zavřeném stavu
Materiál rámu	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny	Materiál krytu	Polykarbonát PC

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


IE-FC-SFPP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Nákresy

Rozměrový výkres




Jednotka: mm

Výřez instalace




Jednotka: mm

Rozměrový výkres



Jednotka: palce

Výřez instalace



Jednotka: palce

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Čisté, lepicí zadní strana



SM je štítek MultiCard pro značení řídících a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SM 27/18 K MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	1707270000	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190925116	
Množství	80 ST	
Typ	SM 27/18 K MC NE SI	Verze
Číslo objednávky	1713760000	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Stříbrná
GTIN (EAN)	4008190331177	
Množství	80 ST	
Typ	SM 27/18 K MC NE GR	Verze
Číslo objednávky	1073340000	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Šedá
GTIN (EAN)	4032248831425	
Množství	80 ST	

Příslušenství pro FrontCom Vario



IE-FC-SFPP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FC-KEY	Verze
Číslo objednávky	1465930000	FrontCom, Náhradní klíč, Jednotlivý rám, Různé
GTIN (EAN)	4050118272314	
Množství	1 ST	

Typ	IE-FC-PWPC	Verze
Číslo objednávky	1450820000	FrontCom, Dotyková ochrana, Jednotlivý rám
GTIN (EAN)	4050118255584	
Množství	1 ST	

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.
K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	1736181044	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4008190985950	
Množství	200 ST	