

UC20-EM-232-485**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Všeobecné objednávací údaje

Číslo objednávky	3042000000
Typ	UC20-EM-232-485
GTIN (EAN)	4099987013352
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	66.5 mm	Hloubka (v palcích)	2.6181 inch
Výška	40.5 mm	Výška (v palcích)	1.5945 inch
Šířka	18.5 mm	Šířka (v palcích)	0.7283 inch
Čistá hmotnost	0 g		

Elektrické napájení

Napájecí napětí	5 V DC $\pm$ 4 % prostřednictvím UC20	Spotřeba proudu z Isys, typ.	<200 mA
-----------------	--	------------------------------	---------

Údaje o systému

Rozhraní	RS232/485	Galvanické oddělení	500 V DC
Typ připojení	PUSH IN		

Údaje připojení

Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)	AWG 20	Průřez vodiče, pevným, min. (AWG)	AWG 16
Typ připojení	PUSH IN	Průřez vodiče, pevný, max.	1.5 mm ²
Průřez vodiče, pevný, min.	0.14 mm ²		

Důležitá poznámka

Informace o produktu	The matching end brackets are included with the control.
----------------------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001423	ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423	ECLASS 14.0	27-24-22-08
ECLASS 15.0	27-24-22-08		

Příslušenství**BLF 3.50/180LR**

Efektivní připojení – na omezeném prostoru: konektor samice s pružinovým připojením (PUSH IN) jako zásuvné připojení k použití v kombinaci s konektory samci s roztečí 3,50 mm

Všeobecné objednací údaje

Typ	BLF 3.50/08/180LR SN OR...	Verze
Číslo objednávky	2459740000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 8, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 1.5 mm², Box
GTIN (EAN)	4050118475159	
Množství	48 ST	