

CXI CCS 8P GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Křížové propojení zásuvek v rámci D-SERIES CRI.

- Verze s červeným a modrým plastem pro kódování potenciálu

Verze pro zásuvky PUSH IN:

- Propojení 8 pinů pro A1 a A2 cívky
- Dvoupólová propojka pro připojení k sousedním zásuvkám
- Dvoupólová propojka pro připojení výstupních kanálů v rámci jedné zásuvky

Verze pro šroubovací zásuvky:

- Křížové propojení s 8 piny pro zapojení do sousedních zásuvek

Všeobecné objednací údaje

Verze	CUBESERIES, Propojovací připojení
Číslo objednávky	3052620000
Typ	CXI CCS 8P GY
GTIN (EAN)	4099987022446
Množství	2 items

CXI CCS 8P GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	13.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.5433 inch
Výška	11.3 mm	Výška (v palcích)	0.4449 inch
Šířka	111.3 mm	Šířka (v palcích)	4.3819 inch
Čistá hmotnost	7.5 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Okolní teplota	-40 °C...70 °C
Provozní teplota			

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o propojení

Jmenovitý proud	10 A	Izolace	Ano
Dotyková ochrana	Ano	Barevný	Šedá
Počet pólů	8	Rozteč v mm (P)	15.00 mm
Verze	Ize zkrátit na určitou délku		

Jmenovité údaje UL

Jmenovitý proud (UL)	10 A
----------------------	------

Obecné údaje

Verze	Ize zkrátit na určitou délku	Barevný	Šedá
-------	------------------------------	---------	------


Data připojení

Rozteč v mm (P)	15.00 mm
-----------------	----------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Příklad použití



Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions

