

**CXX LD 43R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | CUBESERIES, LED modul s ochrannou diodou,<br>Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V DC, Zásuvné<br>připojení Plug-in |
| Číslo objednávky | <a href="#">3053350000</a>                                                                                         |
| Typ              | CXX LD 43R                                                                                                         |
| GTIN (EAN)       | 4099987023146                                                                                                      |
| Množství         | 20 items                                                                                                           |

## CXX LD 43R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 25.7 mm | Hloubka (v palcích) | 1.0118 inch |
| Výška          | 9.2 mm  | Výška (v palcích)   | 0.3622 inch |
| Šířka          | 12.8 mm | Šířka (v palcích)   | 0.5039 inch |
| Čistá hmotnost | 2 g     |                     |             |

## Teploty

|                    |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Okolní teplota | -40 °C...70 °C |
| Provozní teplota   |                |                |                |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Řídící strana

|                         |                |                    |              |
|-------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| Jmenovité řídicí napětí | 110...230 V DC | Jmenovitý proud DC | 4 mA         |
| Ukazatel stavu          | Červená LED    | Ochranný obvod     | Nulová dioda |

## Obecné údaje

|                                          |                              |      |
|------------------------------------------|------------------------------|------|
| Barevný                                  | černá                        |      |
| Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 | Komponent                    | Kryt |
|                                          | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2  |

## Data připojení

Metoda připojení vodiče Zásuvné připojení Plug-in

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

**Drawings**

**Connection diagram**



**Dimensional drawing**



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

