



Podobné ilustraci

Všeobecné objednací údaje

Verze	CUBESERIES, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 6...24 V UC, Zásuvné připojení Plug-in
Číslo objednávky	3053420000
Typ	CXX L 61G
GTIN (EAN)	4099987023207
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	25.7 mm	Hloubka (v palcích)	1.0118 inch
Výška	9.2 mm	Výška (v palcích)	0.3622 inch
Šířka	12.8 mm	Šířka (v palcích)	0.5039 inch
Čistá hmotnost	2 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Okolní teplota	-40 °C...70 °C
Provozní teplota			

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí	6...24 V UC	Jmenovitý proud AC	6.4 mA
Jmenovitý proud DC	6.4 mA	Ukazatel stavu	Zelená LED

Obecné údaje

Barevný	černá
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94	Komponent Klasifikace hořlavosti UL 94
	Kryt V-2

Data připojení


Metoda připojení vodiče Zásuvné připojení Plug-in

Klasifikace


ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Nákresy

Connection diagram



Dimensional drawing



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

