

CXX L 62R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Podobné ilustraci

Všeobecné objednáací údaje

Verze	CUBESERIES, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 24...60 V UC, Zásuvné připojení Plug-in
Číslo objednávky	3053430000
Typ	CXX L 62R
GTIN (EAN)	4099987023214
Množství	20 items

CXX L 62R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	25.7 mm	Hloubka (v palcích)	1.0118 inch
Výška	9.2 mm	Výška (v palcích)	0.3622 inch
Šířka	12.8 mm	Šířka (v palcích)	0.5039 inch
Čistá hmotnost	2 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Okolní teplota	-40 °C...70 °C
Provozní teplota			

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí	24...60 V UC	Jmenovitý proud AC	4,8 mA
Jmenovitý proud DC	4,8 mA	Ukazatel stavu	Červená LED

Obecné údaje

Barevný	černá
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94	Komponent Klasifikace hořlavosti UL 94
	Kryt V-2

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Zásuvné připojení Plug-in
-------------------------	---------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Drawings

Connection diagram



Dimensional drawing



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

