


THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Všeobecné objednávací údaje**

Číslo objednávky	3062890000
Typ	THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS
GTIN (EAN)	4099987049283
Množství	2750 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.07 mm	Hloubka (v palcích)	0.0028 inch
Výška	25.4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Šířka	57.2 mm	Šířka (v palcích)	2.252 inch
Čistá hmotnost	0.32 g		

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Šířka	57.2 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Barevný	Bílá
Halogen	Ano	Základní materiál	Vinylová fólie
Tištěné znaky	bez	Velikost pole na označení	19.1 x 25.4 mm
Počet na roli	2750		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano
---------	-----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		