

WBC-CH-10RE-BK-95-0032**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



V oblasti obnovitelných zdrojů energie hrají stále důležitější roli bateriové systémy pro ukládání energie. Obvykle se skládají z několika jednotlivých baterií, které je třeba rychle a snadno vyměnit. Konektor Weidmüller Battery Connector (WBC) umožňuje v několika jednoduchých krocích připojit k ESS několik jednotlivých baterií – a v případě potřeby je stejně rychle odpojit. Pro větší bezpečnost a snadnější manipulaci jsou póly zřetelně označeny: Kladný pól je označen oranžově a záporný pól černě.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	3072570000
Typ	WBC-CH-10RE-BK-95-0032
GTIN (EAN)	4099987074742
Množství	5 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-01-28T00:00:00+01:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Délka	324 mm	Délka (v palcích)	12.7559 inch
Čistá hmotnost	500 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C	Trvalá provozní teplota, max.	125 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Délka	324 mm
Jmenovité napětí	1500 V	Jmenovitý proud	350 A
Stupeň krytí	IP67 zapojené	Cykly zapojování	≥ 100

Všeobecné údaje

Vnější průměr kabelu, max.	6 mm	Průměr kontaktu, kolík Ø	6 mm
Typ připojení	Nalisované připojení	Barevný	černá, Oranžová
Průřez vodiče, max.	95 mm ²	Provedení povrchu	stříbrné
Typ	Zásuvka	Základní materiál	PA 66

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

Nákresy

